

PHILIPS

рефлектор

светодиодный

5,5 Вт (40 Вт)

GX53

Теплый белый свет



8718696647165



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте теплую атмосферу

- Естественный теплый белый свет, похожий на свет лампы накаливания (2700 K)

Создано для идеального освещения

- Высокий индекс цветопередачи (CRI $>$ 80) для ярких цветов

Особенности

Теплый белый свет (2700 К)

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в Кельвинах (К). Лампы с низким значением Кельвинов излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются холодным, более ярким светом.

Высокий индекс цветопередачи (CRI>80)



Индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. При сравнении источников света за эталон принимается естественный уличный свет с индексом CRI равным 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: GX53

Размеры лампы

- Высота: 25,5 мм
- Ширина: 75 мм

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 500 лм
- время запуска: <0.5 с
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Другие характеристики

- сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 90 лм/В

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,8 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 500 лм
- расчетная мощность: 5.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696647165
- Масса нетто: 0,058 kg
- Масса брутто: 0,068 kg
- Высота: 7,600 см
- Длина: 2,600 см
- Ширина: 7,600 см
- Номер материала (12NC): 929001264508



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.422

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com