

PHILIPS

反射燈

LED

5.5W (40W)

GX53

暖白光



8718696647165



適合居家照明的先進 LED 技術

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

營造溫馨氛圍

- 仿真白熾燈暖白光 (2700 K)

專為提供完美照明品質而設計

- 演色性高 (CRI $>$ 80) 帶來生動色彩

產品特點

暖白光 (2700K)

光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。

演色性高 (CRI>80)



演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。戶外自然光的 CRI 為 100，是用於比較任何其他光源的標準。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，接近陽光 CRI 值，可真實自然地反映色彩。

規格

燈泡特性

- 可調光: 無
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: GX53

燈泡尺寸

- 高度: 25.5 mm
- 寬度: 75 mm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 500 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 50 mA
- 效率: 90 lm/W

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 5.5 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 40 W
- 節能標章: A+

產品尺寸與重量

- 長度: 9.8 cm

額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 500 lm
- 額定功率: 5.5 W

技術規格

- 頻率: 50

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696647165
- 淨重: 0.058 kg
- 淨重: 0.068 kg
- 高度: 7.600 cm
- 長度: 2.600 cm
- 寬度: 7.600 cm
- 材料編號 (12NC): 929001264508



出版日期: 2020-09-14
版本: 0.419

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com