

PHILIPS

Hehkulamppu
(himmennettävä)

LED

8,5 W (45 W)

E27

Liekki

Himmennettävä



8718696652275



Lämmin valo tinkimättä valon laadusta

Philipsin LED-liekkilamppu tarjoaa kauniin, lämpimän valon ja poikkeuksellisen pitkän käyttöiän. Lamppu on kaunis niin sytytettyinä kuin sammutettunakin ja sopii erinomaisesti koristeellisiin valaisimiin.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Erittäin lämmin valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamppuillesi

- Tuttu ulkoasu ja tunnelma
- Heti syttyvä valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Ei ultravioletti- tai infrapunasäteilyä
- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävä
- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Erittäin lämmin valo



Lampun väriämpötila on 2000 K, joten se luo ympärilleen rauhoittavaa ja intiimiä tunnelmaa. Se sopii täydellisesti kodin tunnelmavalolaistukseen.

Tuttu ulkoasu ja tunnelma


Tuttuun tapaan muotoiltu LED-lamppu antaa käyttöön LED-tekniikan uusimmat ja edut säilyttäen samalla perinteisen lampun ulkoasun ja tunnelman.

Syttyy nopeasti



Ei tarvetta odottelulle: Philipsin LED-polttimot tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Huone valaistuu kokonaan heti, kun valo kytketään. Ei hidasta syttymistä, ei odotusta.

Ei ultraviolett- tai infrapunasäteilyä




Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis säteile lämpöä, eikä haalista kankaita tai muita kohteita.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolamppuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Himmennettävä

Tätä lamppua voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma lampulla, jota voi himmentää tasaisesti kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. Valitse himmennettävyyssvertailutaulukosta tähän lamppuun sopivat himmentimet.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Lamppu
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27

Polttimon mitat

- Korkeus: 11 cm
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Pehmeä valo
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2000 K
- Valon väriluokka: Liekki
- Valovirta: 570 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 25 mA

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 8,5 W
- Tehon vastaavuus: 45 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): A

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 11 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 570 lm
- Mitoitusteho: 8.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696652275
- Nettopaino: 0,060 kg
- Bruttopaino: 0,084 kg
- Korkeus: 16,600 cm
- Pituus: 6,200 cm
- Leveys: 10,000 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929001267658

