

PHILIPS

Tub liniar

LED

16 W – 36 W


G13

Alb rece

Fără intensitate luminoasă
reglabilă



8718696662236



Iluminat funcțional LED de durată cu o calitate excelentă

Upgrade-ul la tuburi LED Philips este o modalitate rapidă și ușoară de a înlocui vechile tuburi fluorescente cu o tehnologie LED modernă și eficientă. Acest tub LED Philips este perfect pentru locurile care au nevoie de multă lumină.

Alege o soluție de durată

- Tuburi cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Lumină dincolo de iluminare

- Aprindere instantanee

Repere

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării

frecvente a tuburilor luminoase și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

Aprindere instantanee

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Formă: Tub
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Formă lampă: Tub cu capăt dublu
- Soclu: G13

Dimensiunile becului

- Înălțime: 121,2 cm
- Lățime: 2,8 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Industrială
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Categorie culoare lumină: Alb rece
- Flux luminos nominal: 1600 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Clasificarea lămpilor în grupuri de risc: RGO
- Intensitate curent lampă: 120 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- Familie de produse: Confort pentru ochi

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 16 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 121,2 cm

Valori nominale

- Unghi nominal al fasciculului: 240 °
- Putere nominală: 16 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 491.852
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Consistența culorii: 6



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.844

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com