

PHILIPS

Lineaarinen
loisteputki

LED

8 W

G13

Viileä päivänvalo

Ei himmennettävä



8718696662298



Valoa, joka ei rasita silmiä

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. On tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Philipsin LED-valot täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit. Siten varmistamme, että valo vastaa EyeComfort-tuotevaatimuksia.†

Helppokäyttöinen

- Syttyy nopeasti

Luo aktiivinen tunnelma

- Hyvä värintoisto (Ra $\geq$ 80) kirkkaissa väreissä

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Ei välky

Viileä luonnonvalo [6500 K]

- Viileä luonnonvalo [6500 K]

Kohokohdat

Syttyy nopeasti



Valo syttyy täyteen kirkkauteen heti, kun valo kytketään. Ei hidasta syttymistä, ei odotusta.

Hyvä värintoisto (Ra<gt;/>80)



Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnollisen ulkovalon CRI-arvo on 100, ja sitä käytetään vertailuarvona muille valonlähteille. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joka on lähellä auringonvalon arvoa. Tämän vuoksi värit näyttävät luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Ei välky

Kun valo välkkyi nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitäntälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitäntälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

6500 K [LED-valot]



Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävämpää valoa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Muoto: Putki
- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Putki, yksikantainen
- Pistoke: G13

Polttimon mitat

- Korkeus: 60,3 cm
- Leveys: 2,8 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Käyttö: Teollinen
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 6500 K
- Valon väriluokka: Viileä päivänvalo
- Valovirta: 800 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:
Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA
- Tehokkuus: 100 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: >0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 8 W
- Tehon vastaavuus: 18 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 60,25 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 240 °
- Mitoitusteho: 8 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz

Polttimo

- Väripisteiden ero: 6



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.721

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com