

# PHILIPS

## 入門套件 E27

Hue White ambiance

2 x E27 燈泡

隨附橋接器

內附調光開關

白色色調 (2200-6500K)



8718696670668



## 為您點亮美好時刻

Philips Hue White Ambiance 可協助您溫柔入睡與甦醒，還能提振精神，或讓您全心專注、閱讀及放鬆。透過晝光色與舒緩身心的暖白光等各種白光，隨時營造合適氣氛。

### 為您點亮美好時刻

- 自然喚醒及入睡
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 放鬆休息
- 閱讀
- 專注精神
- 活力充沛

### 輕鬆操控且舒適無比

- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 安裝自由調光
- 依您想要的方式控制
- 內附 Hue 調光開關

# 產品特點

## 喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

## 打造屬於您的氛圍




為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的銳利白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。

## 點亮您的日常生活



燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

## 放鬆休息



在柔和明亮的白光中愜意休息、紓解身心，安心迎向一夜好眠。令人放鬆的白光可讓您在晚上心神輕鬆，提升睡眠品質。

## 閱讀




與 Philips Hue 一起徜徉在最愛的書中世界，在絕佳的白光效果下，感受完美的閱讀體驗

## 專注精神



精心微調的明亮白光讓您集中注意力，不論您是埋首苦讀準備考試、在家工作或為了完美呈現自我而精心裝扮，它都可協助您快速且有效率地專心完成工作

## 活力充沛




早上別喝咖啡了，冷冽明亮的白色日光有助於提振身心活力，讓您準備好迎接新的一天。最適合精神低落、需要重新振作的時刻

## 無論在室內或外出時皆可智慧控制



透過飛利浦 Hue iOS 和 Android app，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。

### 專為便利生活而設計的計時器



只要使用飛利浦 Hue app 中的排程功能，飛利浦 Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。

### 安裝自由調光



體驗飛利浦 Hue 的品質保證柔和調光。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

### 依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

### 內附 Hue 調光開關



不用智慧型手機或平板電腦，也能操控 Philips Hue 燈。透過內附的無線開關，可以開啟/關閉燈光、切換 4 種預設的照明設定，以及調整到合適亮度

## 規格

#### 燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 110\*61

#### 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -10°C – 45°C

#### 保固

- 2 年: 是

#### 耗電量

- 節能標章 (EEL): A+

#### 服務

- 保固: 2 年

#### 技術規格

- 重量: 78
- 燈泡技術: LED

#### 橋接器

- 頻帶: 2400~2483.5 MHz
- 高度: 26 mm
- 長 X 寬: 88 x 88 mm
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 安裝選項: 牆壁
- 電源變壓器: 100–240 V AC / 50–60Hz
- 耗電量: 250mA max

**燈泡**

- 色溫: 2200K-6500K
- 直徑: 62 mm
- 節能標章: A+
- 燈座: E27
- 外形規格: A60
- 高度: 110 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 暖白光至冷晝光
- 流明輸出: 806 lm
- 最大運作功率: 9.5 W
- 最大待機功率: 0.1 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: >0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 9.5 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60 W
- 通訊協定: Zigbee
- 可升級軟體: 連接到 Hue Bridge 時

**開關**

- 內附電池: 1 x CR2450
- 頻帶: 2400~2483.5 MHz
- IP 等級: 20
- 使用壽命: 50,000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 3 年
- 安裝選項: 獨立式
- 範圍: 15-30m
- 特殊功能: 不適用
- 開關深度: 11 mm
- 開關高度: 117 mm
- 開關寬度: 35 mm
- 牆板深度: 114 mm
- 牆板高度: 14 mm
- 牆板寬度: 70 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

**內容物**

- 橋接器: Yes
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 2
- Hue 調光開關: 1
- 電源變壓器: 1

**支援項目**

- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: Yes
- iPhone: Yes
- Philips Hue 應用程式: Android 7.0 和更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.423

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)