



PHILIPS
Hue White Ambiance
light recipe kit E27
1x E27-lamp
Warm tot koelwit licht
Snel toegang tot
lichtrecepten
Inclusief dimmer switch



8718696678404



Licht voor elk moment

Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde E27-lamp en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en draadloos dimmen. Verbind alles met de Hue bridge voor toegang tot de slimme functies.

Onbegrensde mogelijkheden

- Verscherp je focus met slimme verlichting
- Voel de energie van koelwit licht
- Lezen bij het juiste slimme licht
- Ontspan met slimme warmwitte lampen
- Breid uit naar een slim verlichtingssysteem met de Hue Bridge
- Draadloze bediening inclusief dimmer switch

PHILIPS

Kenmerken

Verscherp je focus




Het koelwitte licht van het standaardlichtrecept Concentratie helpt je om je te concentreren op waar je mee bezig bent, of je nu de kinderen helpt met hun huiswerk of zelf aan het werk bent.

Voel de energie



Het standaardlichtrecept Energie bestaat uit koel, helder wit licht dat je energie geeft en waarmee je elke dag fris kunt beginnen.

Lezen bij het juiste slimme licht




Bij het standaardlichtrecept Lezen zijn de kleur en de intensiteit van het licht precies zo ingesteld dat je comfortabel een boek, tijdschrift of krant kunt lezen.

Ontspan met warmwit licht



Het standaardlichtrecept Ontspannen geeft een warme zachte gloed waardoor je lichaam en geest tot rust komen. Gebruik dit recept voor een relaxte avond en een goede nachtrust.

Breid uit met Hue Bridge



Wanneer je slimme lampen zijn verbonden met een Hue Bridge (*afzonderlijk verkrijgbaar), zijn de mogelijkheden echt eindeloos. Bedien je lampen overal in en rond huis met alleen de Philips Hue app. Je kunt ook timers en routines instellen, en lampen toevoegen of uit je systeem verwijderen.

Draadloze bediening



Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.

Specificaties

Milieu-

- Vochtigheid wanneer in werking: 5%<H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: 0 °C – 40 °C

Garantie

- 2 jaar: Ja

Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel: A+

De lamp

- Kleurtemperatuur: 2200-6500K
- Energielabel: A+
- Fitting: E27
- Vormfactor: A19
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V-240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Van warmwitte tot koelwitte kleur, Alleen dimbaar tot smart device, >80 CRI bij 4000 K
- Lichtstroom in lumen: 800 lm bij 4000 K
- Max. werkvermogen: 9,5 W
- Max. stand-byvermogen: 0.1 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: >0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue bridge
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 10,5 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Breedte: 62 mm
- Hoogte: 4,3 in
- Breedte: 2,4 in

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Instelbare knoppen: 1
- Frequentieband: 1400-2483,5 MHz
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 per
- Minimaal bereik binnenshuis: 12 m
- Montagemogelijkheden: muur
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4
- Minimaal bereik binnenshuis: 471 in

Inhoud van de doos

- Bridge: No
- Ethernetkabel: No
- Hue lampen: 1
- Hue dimmer switch: 1
- Hue tap: No
- Hue white lampen: No
- Voedingsadapter: No

Afmetingen en gewicht inclusief verpakking

- SAP EAN/UPC – Stuk: 8718696678404
- EAN/UPC – Case: 8718696678411
- SAP brutogewicht EAN (per stuk): 0,292 kg
- Nettogewicht (per stuk): 0,180 kg
- SAP hoogte (per stuk): 16,500 cm
- SAP lengte (per stuk): 7,500 cm
- SAP breedte (per stuk): 17,600 cm



Publicatiedatum:
2019-08-05
Versie: 0.456

© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.