




PHILIPS
LED
Foco
5 W (50 W)
GU10
Blanco cálido
No regulable



8718696688106

Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Los focos LED de Philips proporcionan un rayo de luz brillante y enfocado, una vida útil increíblemente larga y un importante nivel de ahorro energético. Este foco es el reemplazo duradero perfecto para focos de 50 W con rosca GU10.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

PHILIPS

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación decorativa

Destacados

Luz blanca cálida de tipo incandescente



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, que le ofrece una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para la iluminación en el hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia luminica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.

Especificaciones

Características del foco

- Forma: PAR16
- Atenuable: NO
- Toma de corriente: GU10

Dimensiones del foco

- Alto: 6.2 cm
- Ancho: 9 cm

Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características

- Corriente de la lámpara: 75/45 mA
- Contenido de mercurio: 0 mg

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 100 - 240 V
- Potencia: 5 W
- Potencia equivalente: 50 W

Valores nominales

- Máxima intensidad: 850 cd

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto:
8718696688106
- Peso neto: 0.080 kg
- Peso bruto: 0.110 kg
- Alto: 14.000 cm
- Longitud: 18.500 cm
- Ancho: 7.000 cm
- SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696688106
- Número de material (12NC):
929001300811
- EAN/UPC - Caja: 8718696688113
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.110 kg
- Peso neto: 0.080 kg
- Peso SAP (unidad): 14.000 cm
- Longitud de SAP (pieza): 18.500 cm
- Ancho de SAP (pieza): 7.000 cm



Fecha de publicación:
2020-02-20
Versión: 0.436

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com