



PHILIPS  
LED  
Foco (atenuable)  
7W (50W)  
E27  
Llama  
Atenuable

8718696688304

## Los beneficios de la tecnología LED con un look vintage

Los focos de filamento clásico de Philips ofrecen el ahorro de energía, larga vida y excelente calidad de la luz de LED con el estilo nostálgico de los focos tradicionales. Diseñados para lucir, proporcionan la iluminación perfecta para sus accesorios decorativos.

### **Elija una luz de alta calidad**

- Luz extra cálida

### **Luz más allá de la iluminación**

- Regulable
- Tecnología moderna LED, estilo vintage

# PHILIPS

# Destacados

## Luz extra cálida



Esta lámpara tiene una temperatura de color de 2000 K y proporciona un

ambiente tranquilo e íntimo. Ideal para el diseño de la iluminación del hogar.

## Regulable

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los reguladores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de que su regulador en particular puede usarse con este foco.

## Estilo vintage, moderno LED

Los focos LED estándar clásicos se basan en tecnología de ahorro de energía LED estándar. Ahora puede disfrutar de una lámpara de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con diseño vintage.

# Especificaciones

## Características del foco

- Forma: G120
- Con regulador: Sí
- Toma de corriente: E27

## Dimensiones del foco

- Alto: 188 mm
- Ancho: 125 mm

## Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20.000

## Características de la luz

- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Llama
- Flujo luminoso nominal: 630 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

## Varios

- EyeComfort: Sí

## Otras características

- Corriente de la lámpara: 40 mA
- Contenido de mercurio: 0 mg

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 7 W
- Potencia equivalente: 50 W

## Dimensiones y peso del empaque

- SAP EAN/UPC - Pieza: 8718696688304
- EAN/UPC - Caja: 8718696688311
- Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,160 kg
- Peso neto (unidad): 0,115 kg
- Peso SAP (unidad): 19,700 cm
- Longitud de SAP (pieza): 12,900 cm
- Ancho de SAP (pieza): 12,900 cm



Fecha de publicación:  
2019-10-07  
Versión: 0.365

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)