




PHILIPS
LED
Estándar
9 W - 3,5 W - 1,5 W
(60 W)
E27
Blanco cálido
No regulable



8718696694428

Una bombilla, tres ajustes de luz

Puede que a veces quieras cambiar de ambiente para adaptarlo a tus actividades. Con una bombilla LED Philips SceneSwitch puedes cambiar fácilmente el ambiente con el interruptor existente. Sin necesidad de regulador ni instalación adicional.

Luz de alta calidad

- Más información sobre iluminación

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Luz instantánea al encenderse

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

PHILIPS

Destacados

Más información sobre iluminación



Temperatura del color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante.

IRC: el índice de reproducción cromática (IRC) se utiliza para describir el efecto de la fuente de luz en el

aspecto de los colores. La luz solar tiene un IRC de 100 y el de las bombillas LED de Philips siempre es superior a 80 para garantizar la reproducción de colores reales y naturales.

Encendido instantáneo



No es necesario esperar: las bombillas LED de Philips proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente cuando se encienden. Con solo accionar el interruptor, la habitación se llenará de luz gracias al encendido instantáneo.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: A60M
- Regulable: No
- Portabombilla: E27

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,1 cm
- Anchura: 6,1 cm

Duración

- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 100.000

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Categoría de color de luz: Mate, Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 806-320-80 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 100 mA
- Contenido en mercurio: 0 mg

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Vataje: 9, 3,5, 1,5 W
- Equivalencia en vatios: 60 W

Dimensiones y peso del embalaje

- Código EAN/UPC de SAP- Por pieza: 8718696694428
- Embalaje con código EAN/UPC: 8718696694435
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,086 kg
- Peso neto (pieza): 0,042 kg
- Altura SAP (pieza): 19,200 cm
- Longitud SAP (pieza): 6,200 cm
- Anchura SAP (pieza): 15,000 cm



Fecha de publicación:
2019-11-28
Versión: 0.366

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com