

PHILIPS

Foco


LED

9 W - 3,5 W - 1,5 W (60 W)

E27

Blanco cálido

No regulable



8718696694428



Un foco tres configuraciones de luz

A veces desea un cambio de atmósfera que vaya de acuerdo con lo que está haciendo. Con un foco LED de Philips SceneSwitch, puede cambiar fácilmente el ajuste con el interruptor existente. No se requiere una instalación adicional ni regulador de intensidad.

Luz de alta calidad

- Más información sobre luces

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- Luz instantánea al encenderse

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Destacados

Más información sobre luces



Temperatura de color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida y más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin alto producen una luz fría y más energizante. CRI: el índice de reproducción cromática (CRI) se utiliza para describir el efecto de una fuente de luz en el aspecto de los

colores. La luz exterior natural tiene un CRI de 100. El CRI de las bombillas LED de Philips es siempre superior a 80, por lo que reflejan los colores de manera realista y natural.

Encendido instantáneo



No es necesario esperar: los focos LED de Philips proporcionan su máximo nivel de brillo inmediatamente al encenderlas. Simplemente accionando el interruptor puedes dar el máximo brillo a tu habitación. Sin inicio lento ni demoras.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Especificaciones

Características

- Forma: A60M
- Regulable: NO
- Toma de corriente: E27

Dimensiones del foco

- Alto: 11.1 cm
- Ancho: 6.1 cm

Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 100,000

Características de la luz

- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 3000 K
- Categoría de color de la luz: Satinado, Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 806-320-80 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la lámpara: 100 mA

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia en vatios: 9, 3.5, 1.5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.483

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com