

# PHILIPS

## 單顆燈泡 E14

Hue White 及 Color  
Ambiance

E14 燈泡

日光和彩色燈光



8718696695166



## 無限可能

這是智慧 LED 產品系列中的經典蠟燭燈泡。這款智慧蠟燭燈泡具有數以百萬計的白色和全彩色調、即時調光和標準 E14 底座，讓您隨時隨地都可營造氣氛。

### 無限可能

- 透過 1600 萬色任意發揮創意
- 自然喚醒及入睡
- 讓燈光與音樂和電影同步
- 從暖白光到冷日光輕鬆打造屬於您的氛圍
- 點亮遊戲
- 用燈光配方舒緩放鬆、享受閱讀、集中精神及注入活力
- 無論在室內或外出時皆可智慧控制
- 設定計時器，享受便利生活
- 安裝自由調光
- 依您想要的方式控制
- 唯有與飛利浦 Hue 相容的裝置具備調光功能
- 可無線操控的 LED 燈泡
- 需要飛利浦 Hue 橋接器

### 自然喚醒及入睡

- 運用燈光，協助調控起床與入睡時間

# 產品特點

## 揮灑色彩創意



發揮照明創意，1600 萬色任您選擇，立即改變室內的樣貌與氛圍。只要輕觸一下按鈕，即可輕鬆打造場景。透過灑落的光線重溫您最愛的相片與難忘的時刻。儲存您最愛的燈光設定，只要用手指輕點一下，即可隨時叫出設定

## 喚醒及入睡



Philips Hue 讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，協助您開啟充滿朝氣與活力的一天。燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您自然醒來，而不用被大聲的鬧鐘喚醒，完美展開全新的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

## 與音樂和電影同步



將電視觀賞體驗擴展到整個房間，或讓燈光與您最愛的音樂同步，看看燈光如何與節奏相互輝映。下載協力廠商 app，並探索飛利浦 Hue 令人驚豔的功能。

## 打造屬於您的氛圍




為任何時刻營造適合的氛圍，運用暖白光到冷白光裝飾居家生活。享受一年四季各種不同的風格，無論是讓您憶起春日微風的銳利白光、夏日豔陽的暖白光，或是冬日的酷涼日光。

## 點亮遊戲



讓您的遊戲體驗提升到全新的境界。下載協力廠商 app，並探索飛利浦 Hue 令人驚豔的功能。

## 點亮您的日常生活




燈光會影響人們的心情與行為。飛利浦 Hue 可讓您輕鬆地量身打造日常生活，讓每個時刻都變成一種享受。用酷涼明亮的白光取代早晨的咖啡，喚醒身體與心靈的活力，整裝待發迎接新的一天。用精緻微調的明亮白光保持專注力。或者用白光散發的柔和光線休息放鬆，為一天劃下完美句點。

## 無論在室內或外出時皆可智慧控制




透過飛利浦 Hue iOS 和 Android app，您可以隨時隨地遙控燈光。檢查您出門前是否忘了關燈，並在工作晚歸時將燈光打開。

## 專為便利生活而設計的計時器



只要使用飛利浦 Hue app 中的排程功能，飛利浦 Hue 就能讓您在外出時彷彿像在家中一樣。將燈光設定在預設時間開啟，用燈光迎接您回家。您甚至可以將各個房間設在不同的時間開啟燈光。當然您也可以讓燈光在夜晚逐漸關閉，這樣就不必擔心是否忘了關燈。

## 安裝自由調光



體驗飛利浦 Hue 的品質保證柔和調光。不會太亮，也不會太暗，恰到好處。不需要佈線、水電工或安裝

## 依您想要的方式控制



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，開始探索無限可能。從您的智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 來控制燈光，或在系統中新增可啟動燈光的開關。設定計時器、通知、鬧鐘等功能，享受完整的飛利浦 Hue 體驗。飛利浦 Hue 甚至可以搭配 Amazon Alexa、Apple Homekit 和 Google Home 運作，讓您用聲音控制燈光。

### 需要相容裝置

唯有將本產品連接到飛利浦 Hue 橋接器或飛利浦 Hue 相容裝置時，本產品才能調光。

## 可無線操控的 LED




如果您將這顆 LED 燈泡連接到飛利浦 Hue 橋接器以便智慧控制，或連接到飛利浦 Hue 調光開關，您就可以無線操控這顆燈泡。

### 需要飛利浦 Hue 橋接器



使用橋接器連接飛利浦 Hue 燈光，從智慧型手機或平板電腦透過飛利浦 Hue app 控制燈光。

## 自然入睡及甦醒



裝設 Philips Hue 蠟燭燈在您的床邊桌燈中，讓您依喜歡的方式從睡眠中甦醒，在柔和溫暖的日出陽光中展開新的一天。逐漸增加的燈光亮度，帶給您從自然光中甦醒的感受，而不是被鬧鐘聲粗魯喚醒。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，並更為舒適地沉入夢鄉。

# 規格

### 燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 39x117

### 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 40°C

### 隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

### 保固

- 2 年: 是

### 服務

- 保固: 2 年

### 技術規格

- 重量: 51
- 燈泡技術: LED

### 燈泡

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 節能標章: A+
- 燈座: E14
- 外形規格: B39
- 高度: 39 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 1600 萬色
- 流明輸出: 470 lm @ 4000K
- 最大運作功率: 6.5 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: >0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 6.5 W
- 等效瓦數: 40 W
- 寬度: 117 mm
- 通訊協定: Zigbee
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時

### 內容物

- Hue Bridge: No
- 乙太網路纜線: No
- Hue 燈泡: 1
- Hue 調光開關: No
- Hue Tap 開關: No
- 電源變壓器: No

### 支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: 7 or later
- Philips Hue 應用程式: IOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa



出版日期: 2023-11-10  
版本: 0.907

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)