

# PHILIPS

Dvostruko  
pakovanje E14

Hue White Ambiance

2 kom E14 žarulja

Od toplog do hladnog bijelog  
svjetla

Prigušivo

Pametno upravljanje uz Hue  
Bridge\*



8718696695265



## Rasvjeta za sve vaše trenutke

Dvije klasične žarulje oblika svijeće dobile su pametnu nadogradnju. Uz tisuće nijansi toplog do hladnog bijelog svjetla, momentalno prigušivanje i standardna E14 grla, ove žarulje pružaju pravu svjetlost za svaki trenutak.

### Neograničene mogućnosti

- Stvorite ugodaj pomoću toplih i hladnih bijelih pametnih svjetala
- Upravlajte svjetlima i kad ste podalje od kuće
- Uživajte u pametnom osvjetljenju za svakodnevne zadatke
- Pametna svjetla za buđenje i ugodniji san
- Povežite svoj Hue most za potpuno upravljanje pametnim svjetlima
- Glasovno upravljanje svjetlima

# Istaknute znač.

## Stvorite ugodaj



Upotrijebite više od 50.000 nijansi toplog i hladnog bijelog svjetla te stvorite pravi ugodaj za posao, zabavu ili opuštanje – neovisno o dobu dana. Započnite svoje jutro pomoću jarkog, hladnog, energičnog bijelog svjetla ili se pripremite za spavanje sa zlatnim tonovima.

## Upravlajte svjetlima i kad niste kod kuće



Aplikacija Philips Hue app pruža vam potpuni nadzor nad rasvjetom, čak i kad niste kod kuće. Daljinski uključite i isključite svjetla koristeći samo aplikaciju kako bi vaš dom uvijek bio osvijetljen onako kako želite.

## Pametno osvjetljenje za svakodnevne zadatke



Olakšajte si dan pomoću četiriju zadanih svjetlosnih scena koje su pomno izrađene za vaše svakodnevne zadatke. Dvije scene hladnih nijansi, postavke „Energize” (Revitalizacija) i „Concentrate” (Koncentracija), omogućuju poletan početak jutra te potiču fokusiranost, dok toplije scene „Read” (Čitanje) i „Relax” (Opuštanje) odmaraju um te olakšavaju uživanje u dobroj knjizi.

## Buđenje i spavanje




U zadano vrijeme postavite lagano uključivanje svjetala za oponašanje izlaska sunca kako biste dan započeli svjež i odmorni. Topla opuštajuća bijela svjetla navečer će vam pomoći da se odmorite, oslobodite napetosti i pripremite se za miran san.

## Povezivanje s Hue mostom



Za pristup cjelokupnom upravljanju pametnim svjetlima i svim značajkama ovom je proizvodu potrebna veza s Hue mostom. Upravlajte svojim svjetlima pomoću aplikacije Philips Hue, postavite mjerače vremena, rutinsko uključivanje svjetala, dodajte ili uklonite svjetla i još mnogo toga. \*Hue most prodaje se zasebno.

## Upravlajte glasom



Ako ste povezani s Hue mostom, svoja svjetla možete upariti s uslugama Alexa, Apple HomeKit i Google Assistant te njima upravljati pomoću glasa. Jednostavne glasovne naredbe omogućuju vam uključivanje i isključivanje svjetala, mijenjanje njihovog intenziteta te čak i postavljanje svjetlosnog ugodaja.

# Specifikacije

## Dimenzije žarulje

- Dimenzije (ŠxVxD): 117\*39.3

## Zaštita okoliša

- Radna vlažnost: 5 % < vlažnost < 95 % (bez kondenzacije)
- Radna temperatura: -20 °C do 40 °C

**Jamstvo**

- 2 godine: Da

**Potrošnja energije**

- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A+

**Servis**

- Jamstvo: 2 godine

**Tehničke specifikacije**

- Masa: 54,5
- Tehnologija žarulje: LED

**Žarulja**

- Temperatura boje: 2200K-6500K
- Oznaka energetske učinkovitosti: A+
- Navoj: E14
- Oblik: B39
- Visina: 117 mm
- Ulazni napon: 220V-240V
- Vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Izlazno svjetlo: Od toplog bijelog do hladnog dnevnog svjetla
- Izlazna snaga u lumenima: 470 lm pri 4000 K
- Maks. potrošnja tijekom rada: 6 W
- Maks. potrošnja u stanju pripravnosti: 0.1 W
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000
- Faktor snage: >0.5
- Nazivni vijek trajanja: 25.000 sat(i)
- Mogućnost nadogradnje softvera: kada je uspostavljena veza s hue mostom
- Pokretanje: Trenutna jačina svjetla od 100 %
- Snaga: 6 W
- Ekvivalentna snaga: 40 W
- Širina: 39 mm
- Komunikacijski protokol: Zigbee
- Mogućnost nadogradnje softvera: Kada je uspostavljena veza sa značajkom Hue Bridge

**Što se nalazi u kutiji?**

- Bridge: No
- Ethernet mrežni kabel: No
- Hue žarulje: 2
- hue prekidač za prigušivanje: No
- hue dodirni prekidač: No
- Adapter za napajanje: No

**Što je podržano**

- HomeKit kompatibilnost: Yes
- iOS: Yes
- Aplikacija Philips Hue: Android 7.0 i novije verzije
- Glasovni pomoćnici: Amazon Alexa

**Dimenzije i težina pakiranja**

- EAN/UPC – proizvod: 8718696695265
- Neto težina: 0,100 kg
- Bruto težina: 0,154 kg
- Visina: 16,500 cm
- Dužina: 5,500 cm
- Širina: 8,800 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929001301402



Datum izdavanja:  
2023-11-09  
Verzija: 0.752

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)