

# PHILIPS

전구

LED

5 W (50 W)

E26

주백색

밝기 조절 안됨

8718696701034



## 뛰어난 품질의 밝은 LED 조명

필립스 LED 조명 전구는 시원한 백색광은 물론 긴 수명과 상당한 에너지의 즉각적인 절감 효과를 제공합니다. 단순하고 우아한 디자인을 갖춘 이 전구는 무광택 전통 전구를 완벽하게 대체할 수 있습니다.

### 고품질 조명

- 빛에 대해 알아보기
- 주광색

### 지속 가능한 솔루션을 선택하십시오

- 자외선 또는 적외선 없음
- 당신의 지갑과 지구를 위해 더 좋습니다

### 조명 이상의 빛

- 일상적인 사용을 위한 간단한 LED

# 주요제품

## 빛에 대해 알아보기



색 온도: 빛은 켈빈(K)이라는 단위로 표시되는 다양한 색 온도를 가질 수 있습니다. 켈빈값이 낮은 전구는 따뜻하고, 더 평온한 빛을 생산하는 반면에 켈빈값이 높은 전구는 시원하고, 더 활기찬 빛을 생산합니다. CRI: 연색지수(CRI)는 색 출현에 미치는 광원의 효과를 기술하는 데 사용됩니다. 자연 일광의 CRI는 100입니다. 필립스 LED 전구의 CRI는 항상 80 이상이어서, 색이 참되고 자연스럽게 표시되도록 합니다.

## 주광색



이 전구의 색 온도는 6500k로서 이 전구 카테고리에서 가능한 최고의 색 온도입니다. 그러므로 자연 일광에 가장 가까운 조명 효과를 제공합니다. 따라서 모든 세부 사항에 집중하여 경험하는 데 도움이 됩니다.

## UV 또는 IR 없음



이 빛은 적외선 요소가 없기 때문에 열기가 방사되지 않습니다. 또한 이 빛에는 자외선 요소도 없습니다. 이 두 특성은 이 빛이 직물과 기타 품목들을 퇴색시키지 않음을 의미합니다.

## 최대 80% 에너지 절감



LED 기술은 표준 전구에 비해 에너지를 최대 80% 절약합니다. 그러므로 그 스스로 돈이 되고 해마다 귀하의 돈을 절약시켜 줍니다. 또한 환경 보호에도 도움이 됩니다.

## 일상적인 사용을 위한 간단한 LED



필립스 일상 LED는 기본 조명 요구를 위한 완벽한 전구입니다. 이것은 LED에서 기대하는 아름다운 빛과 신뢰할 수 있는 성능을 저렴한 가격으로 제공합니다.

# 사양

## 특성

- 형태: 전구
- 조광가능: 아니요
- 소켓: E26

## 전구 규격

- 높이: 11 cm
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 15,000 시간
- 스위치 주기 수: 50,000

**조명 특성**

- 빔 각도: 150 °
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 6500 K
- 조명 색상 카테고: 주백색
- 명목 광속: 470 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등

**기타**

- 아이컴포트: 예

**기타 특성**

- 램프 전류: 48 mA

**포장 정보**

- 제품군: 눈 편안

**전력 소비량**

- 역률: >0.5
- 전압: 220-240 V
- 전력: 5 W
- 전력 수준: 50 W
- 에너지 효율 라벨(EEL): A+

**정격값**

- 정격 빔 각도: 150 °
- 정격 수명: 15,000 시간
- 정격 광속: 470 lm
- 정격 전원: 5 W



발행일자: 2023-11-09  
버전: 0.392

© 2023 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)