

PHILIPS

Spotlámpa
(szabályozható)

LED

5 W / 35 W

GU5.3

Meleg fehér

Szabályozható



8718696708477



Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

A Philips LED spotlámpák fókuszált, ragyogó fénysugarat biztosítanak, hosszú élettartam és jelentős energiamegtakarítás mellett.

Kiváló minőségű fényforrás

- Információk a fényről
- Szemnyugtató hatású
- A hagyományos izzólámpák igazi meleg fehér fénye
- Homogén fénysugár

Válasszon egyszerű alternatívát a régi fényforrásai helyébe

- A halogénreflektorhoz hasonló forma és méret

Válasszon fenntartható megoldást

- Nincs ultraviola vagy infravörös sugárzás
- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók
- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

8718696708477

Több, mint egyszerű világítás

• szabályozható

Fénypontok

Információk a fényről



Színhőmérséklet: a fény különböző színhőmérsékletű lehet, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin-értékkel rendelkező lámpák meleg, nyugtatóbb fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin-értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. CRI: a színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon képességét mutatja, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele, mennyire képes azok színét visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 100. A Philips LED fényforrások CRI-értéke mindig nagyobb 80-nál, így valósághű és természetes színvisszaadást biztosítanak.

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

A hagyományos izzólámpák meleg fehér fénye



Ez a fényforrás 2700 K színhőmérsékletű, így meleg, nyugodt környezetet biztosít, amely tökéletes a lazításhoz. A 2700 K-es fény ideális az otthoni fények kialakításához

Homogén fénysugár




A Single Optic lencse kitűnő fénysugarat biztosít, a hagyományos halogén spotlámpák esetén a fénysugarak terjedésének szélén általában megfigyelhető árnyékok nélkül.

A halogén spotlámpák helyett



Gyönyörűen formált kialakításával és ismerős méreteivel ez egy modern világító LED-reflektor. A halogénreflektorok tökéletes fenntartható kialakítású változata.

Nincs ultraviola (UV) vagy infravörös (IR) sugárzás




A fényben nincs infravörös összetevő, így nincs hőszugárzás. Ebben a fényben ultraviola összetevő sincs. Ez a két jellemző azt jelenti, hogy ez a fény nem okozza a szövetek és egyéb tárgyak színének fakulását.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Akár 80%-os energiamegtakarítás

A LED-technológia akár 80%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megóvásában is segít.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben

való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

szabályozható

Ez a fényforrás a legtöbb fényerő-szabályozóval használható a kívánt hangulat létrehozásához; a teljes fényerőszint zökkenőmentesen 10%-osra tompítható. Nézze meg a szabályozhatósági kompatibilitási táblázatot, hogy biztos legyen benne, hogy az adott szabályozó használható ezzel a villanykörtével.

Műszaki adatok

Jellemzők

- Forma: Spot
- Szabályozható: Igen
- Lámpa alakja: Irányított fényű szpot
- Foglalat/fejelés: GU5.3

Fényforrás méretei

- Magasság: 4,45 cm
- Szélesség: 5,05 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 0.7
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700 K
- Fényszín kategóriája: Meleg fehér
- Névleges fényáram: 380 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa besorolása kockázati csoport szerint: RG1
- Lámpa áramerőssége: 750 mA
- Hatásfok: 76 lm/W

Csomagolási információk

- Termékcsalád: EyeComfort

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.7
- Feszültség: 12 V
- Teljesítmény: 5 W
- Teljesítmény: 35 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A+

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 4,45 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 36 fok
- Mért fényerősség maximuma: 980 cd
- Névleges teljesítmény: 5 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.565

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com