

# PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

8 Вт (60 Вт)


E27

Теплый белый свет

Регулировка яркости



8718696709061



## Дизайн, притягивающий взгляд

Лампы выполнены в классической форме, а за счет энергосберегающей светодиодной технологии потребляют на 80 % меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с традиционными лампами.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Без ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Долгий срок службы ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

### Нечто большее, чем просто освещение

- С регулировкой яркости
- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

## Теплый белый свет, как у лампы накаливания



Эта лампа обладает цветовой температурой 2700 К, благодаря которой создается теплая и спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и расслабления. Свет, излучаемый при температуре 2700 К, превосходно подходит для домашнего освещения.

## Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения




В свете этой лампы отсутствует инфракрасный диапазон, поэтому тепло не излучается. Благодаря этому, а также отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

## Экономит до 80% электроэнергии



Светодиодная технология позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

## Идеально подходит для общего освещения



Современные светодиодные лампы Philips со стандартными характеристиками для использования в настольных лампах, напольных и подвесных светильниках. Идеальный выбор для освещения кухни и ее рабочей зоны гостиной или столовой.

## С регулировкой яркости

Эта лампа совместима с большинством диммеров, а плавная регулировка яркости до 10 % от полного уровня освещенности позволит создать нужную атмосферу. Сверьтесь с таблицей, где представлены совместимые диммеры, чтобы узнать, подходит ли ваш для использования с данной лампой.

Винтажный стиль и современная  
светодиодная технология

Лампы LED Classic работают на основе ретростиле с инновационной стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в технологии освещения.

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

## Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Вес: 0,037 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 52 mA
- Эффективность: 100 лм/В

## Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 8 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

## Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806 лм
- расчетная мощность: 8 В

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696709061
- Масса нетто: 0,034 kg
- Масса брутто: 0,065 kg
- Высота: 16,600 см
- Длина: 6,200 см
- Ширина: 10,000 см
- Номер материала (12NC): 929001331201



Дата выпуска: 2023-11-10  
Версия: 0.622

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)