

PHILIPS

Каплевидная лампа,
диммер

светодиодный

5 Вт (40 Вт)


E14

Теплый белый свет

Регулировка яркости



8718696710081



Дизайн, притягивающий взгляд

Лампы выполнены в классической форме, а за счет энергосберегающей светодиодной технологии потребляют на 80 % меньше электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы по сравнению с традиционными лампами.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Чтобы вашим глазам было комфортно
- Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер каплевидных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Без ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Долгий срок службы ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

Нечто большее, чем просто освещение

- С регулировкой яркости
- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Теплый белый свет, как у лампы накаливания




Эта лампа обладает цветовой температурой 2700 К, благодаря которой создается теплая и спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и расслабления. Свет, излучаемый при температуре 2700 К, превосходно подходит для домашнего освещения.

Заменяет каплевидные лампы накаливания



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная каплевидная лампа идеально заменит обычные лампы накаливания.

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения




В свете этой лампы отсутствует инфракрасный диапазон, поэтому тепло не излучается. Благодаря этому, а также отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Экономит до 80% электроэнергии

Светодиодная технология позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии по

сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

С регулировкой яркости

Эта лампа совместима с большинством диммеров, а плавная регулировка яркости до 10 % от полного уровня освещенности позволит создать нужную атмосферу. Сверьтесь с таблицей, где представлены совместимые диммеры, чтобы узнать, подходит ли ваш для использования с данной лампой.

Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в ретро-стиле с инновационной технологией освещения.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Каплевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 8,5 см
- Ширина: 4,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

Световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная световая отдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 38 mA

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 220-240 В
- Мощность в ваттах: 5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности (EEL): A+

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 5 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696710081
- Масса нетто: 0,016 kg
- Масса брутто: 0,035 kg
- Высота: 16,600 см
- Длина: 5,200 см
- Ширина: 10,000 см
- Номер материала (12NC): 929001332501



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.545

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com