

PHILIPS

лампа тип Спот

LED лампи

1,5-3,5-5W (5-20-50W)

GU10

Без възможност за димиране



8718696710937



Превключване настройките за светлина, без да включвате лампите

Понякога ви се иска да промените атмосферата, така че да отговаря на това, което правите в момента. Със светодиодния спот Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройката с вашия съществуващ ключ. Без да ви е нужен димер или допълнителна инсталация.

Висококачествена светлина

- Научете повече за светлината
- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- Няма ултравиолетова или инфрачервена светлина
- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години
- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление

8718696710937

Много повече от осветление

- Три настройки на цвета на светлината от 2700 К към 2500 К до 2200 К
- Лампата може да запамети последната ви настройка
- Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране на лампата

Акценти

Научете повече за светлината



Цветна температура: светлината може да има различни цветни температури, измервани в единици, наречени келвини (K). Лампите с ниска стойност на келвините произвеждат топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност произвеждат студена, по-стимулираща светлина. CRI: индексът на цветопрераждане (CRI) се използва, за да се опише ефектът от източника на светлина върху цветовете. Естествената слънчева светлина има CRI 100. CRI на светодиодните лампини Philips винаги е по-висок от 80, което гарантира реално и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Без ултравиолетова или инфрачервена светлина




Светлината няма инфрачервен компонент, затова не излъчва топлина. Освен това в тази светлина няма и ултравиолетов компонент. Наличието на тези две характеристики означава, че този тип светлина няма да предизвиква избледняване на тъкани или други предмети.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спестява до 80% енергия



Светодиодната технология пести до 80% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

Три настройки на осветлението

Светлината може да има различни температури на цвета, определени в единици, наречени Келвин (K). Лампите с ниска стойност на Келвин излъчват топла, уютна светлина, а тези с по-висока стойност на Келвин излъчват по-енергизираща светлина. Тези нови лампи SceneSwitch ви позволяват да преминавате от функционална светлина към естествена светлина и към уютна топла димирана светлина. Нивата на светлина могат да се променят от 100% към 40% до 10%. Вече можете лесно да персонализирате стаята си за разнообразие от задачи или да я приспособите да пасва на настроението ви.

Автоматично запаметяване (превключване на сцени)



Тази лампа SceneSwitch има вграден чип за памет, който запаметява последната ви настройка на осветлението, ако ключът е изключен по-дълго от 6 секунди. Ако не преминавате често от една дейност към друга, лампата ще бъде в любимия ви режим, когато я включите отново.

Нулиране (превключване на сцени)



Ако се използват няколко лампи и те вече не са синхронизирани, просто превключете ключа (включете го и го изключете в рамките на 1 секунда), за да върнете лампата към фабричните настройки по подразбиране.

Спецификации

Характеристики

- Форма: лампа тип Спот
- Подходящи за димиране: Не
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: GU10

Размери на лампата

- Височина: 5,4 cm
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 na
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 0.7
- Номинален живот: 15 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(a)
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80
- Цветна температура: 2200-2500-2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Топла/много топла/изключително топла
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: Моментално пълно светлоотдаване

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Класификация на лампата в рисковa група: RG1
- Ток през лампата: 43 mA

Информация за опаковката

- Семейство продукти: SceneSwitch, EyeComfort

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 1,5, 3,5, 5 W
- Еквивалент във ватове: 5-20-50 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A+

Обявени стойности

- Обявена мощност: 1.5-3.5-5 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,4 cm



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.615

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com