

PHILIPS

Spot

LED

1,5-3,5-5 W (5-20-50 W)

GU10

Nem szabályozható



8718696710937



A fénybeállítások módosítása a fényforrások közötti váltás nélkül

Válassza ki a tevékenységéhez illő hangulatot! A Philips SceneSwitch LED-es spottal a beállítást könnyedén módosíthatja a meglévő kapcsolóval. Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre.

Kiváló minőségű fényforrás

- Információk a fényről
- Szemnyugtató hatású

Válasszon fenntartható megoldást

- Nincs ultraviola vagy infravörös sugárzás
- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók
- Kíméli a pénztárcáját és a bolygót is

Teremtse meg az otthona számára megfelelő világítást

- Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz

Több, mint egyszerű világítás

- Három fénybeállítás: 2700 K – 2500 K – 2200 K
- A lámpa el tudja tárolni az utolsó beállítást a memóriájában
- Állítsa vissza a lámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra

Fénypontok

Információk a fényről



Színhőmérséklet: a fény különböző színhőmérsékletű lehet, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin-értékkel rendelkező lámpák meleg, nyugtatóbb fényt bocsátanak ki, míg a magasabb Kelvin-értékű fényforrások hűvösebb, stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. CRI: a színvisszaadási index (CRI) egy fényforrás azon képességét mutatja, hogy különféle tárgyakat megvilágítva vele, mennyire képes azok színét visszaadni. A természetes napfény CRI-értéke 100. A Philips LED fényforrások CRI-értéke mindig nagyobb 80-nál, így valóságos és természetes színvisszaadást biztosítanak.

Lágy LED-világítás, mely kellemes a szemnek



Egyértelmű tény, hogy az éles fény bántja a szemet. A túl fényes világítás szemkápráztató. Ha viszont túl lágy, akkor csak hunyorog az ember. Most olyan lágy LED-megvilágítás érhető el, amely kíméli a szemet, és tökéletes hangulatot teremt az Ön otthonában.

Nincs ultraviola (UV) vagy infravörös (IR) sugárzás




A fényben nincs infravörös összetevő, így nincs hőszugárzás. Ebben a fényben ultraviola összetevő sincs. Ez a két jellemző azt jelenti, hogy ez a fény nem okozza a szövetek és egyéb tárgyak színének fakulását.

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Akár 80%-os energiamegtakarítás



A LED-technológia akár 80%-os energiamegtakarítást jelenthet a hagyományos fényforrásokhoz képest. Ezért kifizetődő, és évről évre pénzt takarít meg Önnek. A környezet megőrzésében is segít.

Tökéletesen alkalmas kiemelő világításhoz



Modern világítás, ismerős, széles sugárzási szögű fényárammal (36 fok) – ez a LED-spotlámpa alkalmas kiemelő világításhoz és általános célú világításhoz is. Alkalmazható süllyesztett és sínes lámpatestekben való használatra, és ideális konyhai használatra, konyhasziget, nappali és étkező megvilágítására.

Három fénybeállítás

A fény különböző színhőmérséklettel rendelkezik, melynek a Kelvin (K) a mértékegysége. Az alacsony Kelvin értékkel rendelkező fényforrások meleg, otthonos fényt bocsátanak ki, míg a magas Kelvin értékkel rendelkezők stimulálóbb hatású fényről gondoskodnak. Az új Scene Switch fényforrások lehetővé teszik, hogy funkcionális megvilágításról természetes, vagy otthonos, szabályzott meleg fényre váltson. A fényerő 100%, 40% és 10% lehet. Így egyszerűen személyre szabhatja szobáját a különféle céloknak, illetve az aktuális hangulatának megfelelően.

Automatikus memória (SceneSwitch)



A Scene Switch lámpa beépített memóriacsippel rendelkezik, amely eltárolja az utolsó fénybeállítást, ha a kapcsoló több mint 6 másodpercig ki van kapcsolva. Ha nem váltogatja gyakran a tevékenységeit, az ismételt bekapcsoláskor a kedvenc fénybeállítása fog világítani.

Visszaállítás (SceneSwitch)



Ha több lámpát használ, és már nem szinkronizáltak, csak váltson a kapcsolóval (kapcsolja be, majd pedig 1 másodpercen belül ismét ki) a lámpák alapértelmezett gyári beállításának visszaállításához.

Műszaki adatok

Jellemzők

- Forma: Spot
- Szabályozható: Nem
- Lámpa alakja: Irányított fényű reflektor
- Foglalat/fejelés: GU10

Fényforrás méretei

- Magasság: 5,4 cm
- Szélesség: 5 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 0.7
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 36 fok
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2200–2500–2700 K
- Fényszín kategóriája: Meleg/nagyon meleg/extra meleg
- Névleges fényáram: 345 lm
- Felfutási idő 60%-os fényáramig: Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa besorolása kockázati csoport szerint: RG1
- Lámpa áramerőssége: 43 mA

Csomagolási információk

- Termékcsalád: SceneSwitch, EyeComfort

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220–240 V
- Teljesítmény: 1,5, 3,5, 5 W
- Teljesítmény: 5–20–50 W
- Energiatakarékosági címke (EEL): A+

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 5,4 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges teljesítmény: 1.5–3.5–5 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50–60 Hz



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.615

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com