

PHILIPS

Spot

LED


1,5-3,5-5 W (5-20-50 W)

GU10

Niet-dimbaar



8718696710937



Lichtinstellingen omschakelen zonder lampen te verwisselen

Soms wilt u de sfeer aanpassen aan wat u doet. Met een Philips SceneSwitch LED-spot kunt u eenvoudig de instelling veranderen met uw bestaande schakelaar. U hoeft niets extra's te installeren, ook geen dimmer.

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht
- Ontworpen voor uw oogcomfort

Kies voor een duurzame oplossing

- Geen UV of infrarood
- Lampen met lange levensduur – gaan tot 15 jaar mee
- Beter voor uw portemonnee en de planeet

Creëer het juiste licht voor uw woning

- Perfect voor accentverlichting

Light beyond illumination

- Drie lichtinstellingen van 2700 K, 2500 K en 2200 K
- De lamp onthoudt de laatst gekozen lichtstand
- Hiermee zet u de lamp terug naar de standaard fabrieksinstelling

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Zachte LED's, aangenaam voor de ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Geen UV of IR




Het licht heeft geen infrarode component en straalt dus geen warmte uit. Ook is er geen ultraviolette component in dit licht. Deze twee eigenschappen betekenen dat weefsels en andere voorwerpen niet verbleken onder dit licht.

Gemiddelde levensduur 15.000 uur



Met een levensduur van 15.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de lampen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 15 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Energiebesparing tot wel 80%



LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf terug en bespaart je jaar na jaar weer geld. Bovendien helpt hij het milieu te beschermen.

Perfect voor accentverlichting



Deze LED-spot die moderne verlichting levert met een vertrouwde lichtopbrengst onder een grote hoek (36 graden), is geschikt voor zowel accentverlichting als algemene verlichting. Hij kan gebruikt worden in inbouw- en spanningsrailarmaturen en is ideaal voor gebruik in keukens, verlichting van keukeneilanden, woonkamers en eetkamers.

Drie lichtinstellingen

Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren warm en gezellig licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde energiekeker licht produceren. Met deze nieuwe SceneSwitch-lampen kunt u van functionele verlichting naar natuurlijk licht naar een gezellig, warm dimlicht schakelen. Lichtniveaus kunnen worden gewijzigd van 100% naar 40% naar 10%. Nu kunt u uw kamer eenvoudig aanpassen aan verschillende taken of uw stemming.

Automatisch geheugen (SceneSwitch)



Deze SceneSwitch lamp heeft een ingebouwde geheugenchip die uw laatst gekozen lichtinstelling onthoudt als de verlichting langer dan 6 seconden is uitgeschakeld. Als u niet vaak tussen activiteiten wisselt, staat het licht in uw favoriete modus wanneer u het inschakelt.

Reset (SceneSwitch)



Indien er meerdere lampen worden gebruikt die niet meer zijn gesynchroniseerd, schakelt u de verlichting binnen 1 seconde in en weer uit om de lampen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstelling.

Specificaties

Kenmerken

- Dimbaar: Nee
- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Richtbare reflectorlamp
- Fitting: GU10
- Technologie: LED

Lampafmeting

- Hoogte: 5,4 cm
- Gewicht: 0,054 kg
- Breedte: 5 cm

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 36 graden
- Kleurconsistentie: 6SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-2500-2700 K
- Lichtkleurcategorie: Warm/Extra warm/Zeer warm
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: Direct op volledige lichtsterkte

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 43 mA
- Rendement: 69 lm/W

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8718696710937
- EOC: 871869671093701
- Producttitel: LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 1,5, 3,5, 5 W
- Vermogensequivalent: 5-20-50 W

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 5,4 cm

Nominale waarden

- Gemeten bundelhoek: 36 graden
- Nominale levensduur: 15.000 hr
- Nominale lichtstroom: 345 lm
- Geschatte piekintensiteit: 600 cd
- Nominaal vermogen: 1.5-3.5-5 W

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718696710937
- Nettogewicht: 0,052 kg
- Brutogewicht: 0,071 kg
- Hoogte: 14,600 cm
- Lengte: 5,200 cm
- Breedte: 9,000 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001346001



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.728

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com