

PHILIPS

Spot

LED

1,5 - 3,5 - 5 W (5 - 20 - 50 W)

GU10

Fără intensitate luminoasă
reglabilă



8718696710937



Schimbați setările de iluminat fără a schimba becurile

Uneori simți nevoia de o schimbare în ambianță pentru a corespunde activității tale din acel moment. Cu spotul cu LED Philips SceneSwitch, poți schimba cu ușurință setarea cu întrerupătorul existent. Nu este necesar un variator sau o instalație suplimentară.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Fără radiații ultraviolete sau infraroșii
- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidențiere

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină de la 2700 K la 2500 K la 2200 K
- Lampa îți poate memora ultima setare
- Restabilește setările lămpii la starea implicită din fabrică

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Nu există radiații ultraviolete sau infraroșii




Această lumină nu are o componentă infraroșie, așadar nu radiază căldură. Mai mult, nu are nici o componentă ultravioletă. Grație acestor două caracteristici, lumina nu va cauza decolorarea materialelor și a altor obiecte.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 80%



Tehnologia cu LED economisește până la 80% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătărie, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Trei setări de lumină

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, intimă, în timp ce cele cu o valoare Kelvin mai ridicată produc o lumină mai energizantă. Aceste noi becuri SceneSwitch vă permit să comutați de la iluminatul funcțional la lumina naturală și la o lumină intimă, caldă, cu intensitate reglată. Nivelurile de lumină se pot modifica de la 100 % la 40 % la 10 %. Acum vă puteți personaliza camera pentru o varietate de activități sau o puteți adapta pentru a corespunde stării dvs. de spirit.

Memorie automată (SceneSwitch)



Această lampă SceneSwitch are un cip de memorie integrat, care va memora ultima setare de lumină, în cazul în care întrerupătorul este oprit timp de mai mult de 6 secunde. Dacă nu comutați adesea între activități, lumina va fi în modul dvs. preferat atunci când o porniți din nou.

Resetare (SceneSwitch)



Dacă se folosesc mai multe lămpi și acestea nu mai sunt sincronizate, pur și simplu comută întrerupătorul (pornește-l și oprește-l din nou în timp de 1 secundă) pentru a aduce setările lămpii la starea implicită din fabrică.

Specificații

Caracteristici

- Formă: Spot
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10

Dimensiunile becului

- Înălțime: 5,4 cm
- Lățime: 5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36 °
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2500-2700 K
- Categorie culoare lumină: Cald/
Foarte cald/Extrem de cald
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Clasificarea lămpilor în grupuri de risc: RG1
- Intensitate curent lampă: 43 mA

Informații ambalaj

- Familie de produse: SceneSwitch, Confort pentru ochi

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 1,5, 3,5, 5 W
- Putere echivalentă: 5-20-50 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 5,4 cm

Valori nominale

- Putere nominală: 1.5-3.5-5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.615

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com