

PHILIPS

Tube Linear

LED

19,5 W - 54 W

G13

Blanc froid

Intensité invariable



8718696710975



Éclairage d'appoint LED durable avec une excellente qualité de lumière

Passer aux tubes LED Philips est un moyen rapide et facile de remplacer vos anciens tubes fluorescents par la technologie LED, moderne et efficace. Ce tube LED Philips est idéal pour les lieux nécessitant une luminosité élevée.

Optez pour une solution durable

- Tubes à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

La lumière au-delà de l'éclairage

- Éclairage instantané

Points forts

Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez

plus à remplacer fréquemment vos tubes et vous profiterez d'une solution d'éclairage parfaite pour plus de 15 ans.

Éclairage instantané

Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Tube
- Intensité réglable: Non
- Forme de la lampe: Tube, extrémité simple
- Prise: G13

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 151,3 cm
- Largeur: 2,8 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Industriel
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 2000 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Groupe de risque de l'ampoule: RG0
- Ampérage de la lampe: 155 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- Famille de produits: EyeComfort

Consommation électrique

- Facteur de puissance: >0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 19,5 W
- Puissance équivalente: 54 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 151,3 cm

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: 240 degré(s)
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 2000 lm
- Puissance nominale: 20 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696710975
- Poids net: 0,270 kg
- Poids brut: 0,432 kg
- Hauteur: 157,900 cm
- Longueur: 3,700 cm
- Largeur: 3,700 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929001338101



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.879

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com