

PHILIPS

Heijastinlamppu
(himmennettävä)


LED

6 W (50 W)

E27

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8718696713365



Kestävä ja kirkas LED- korostusvalo

LED-spottivalossa on himmennettävä lämpimän valkoinen valo, joten se sopii täydellisesti korvaamaan perinteiset heijastinlamput.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Ei ultravioletti- tai infrapunasäteilyä
- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 25 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävä

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Hehkulamponomainen lämpimän valkoinen



Lampun väriämpötila on 2700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalolaistukseen.

Ei ultraviolettia- tai infrapunasäteilyä




Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis säteile lämpöä, eikä haalista kankaita tai muita kohteita.

Käyttöikä keskimäärin 25 000 tuntia



Jopa 25 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 25 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolamppuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista kapeakulmaista lamppua (25 astetta), jossa on suunnattu valonlähtö ja LED-heijastin, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskovalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Himmennettävä

Tätä lamppua voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma lamppulla, jota voi himmentää tasaisesti kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. Valitse himmennettävyyvertailutaulukosta tähän lamppuun sopivat himmentimet.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Heijastin
- Himmennettävä: Kyllä
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27

Polttimon mitat

- Korkeus: 8,5 cm
- Leveys: 6,4 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 a
- Lumen-pysyvyyserroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 25 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 25 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 25 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 500 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lamppuluokituksen riskiryhmä: RG1
- Lampun virta: 32 mA
- Tehokkuus: 87 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED, EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.85
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 6 W
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8,5 cm

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 25 °
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 1500 cd
- Mitoitusteho: 6 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50 Hz

