

# PHILIPS

Лампа-рефлектор (с регулируемой яркостью)

светодиодный

9,5 Вт (75 Вт)

E27

Теплый белый свет

Регулировка яркости



8718696713549



## Качественное светодиодное акцентное освещение и направленный луч

Эта светодиодная лампа обеспечивает направленный луч теплого белого света и позволяет регулировать яркость, что делает ее превосходной заменой для стандартных ламп-рефлекторов.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше
- Чтобы вашим глазам было комфортно
- Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Без ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Долгий срок службы ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для акцентного освещения

### Нечто большее, чем просто освещение

- С регулировкой яркости

# Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

**Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет**



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Теплый белый свет, как у лампы накаливания



Эта лампа обладает цветовой температурой 2700 К, благодаря которой создается теплая и спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и расслабления. Свет, излучаемый при температуре 2700 К, превосходно подходит для домашнего освещения.

**Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения**




В свете этой лампы отсутствует инфракрасный диапазон, поэтому тепло не излучается. Благодаря этому, а также отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

**Экономит до 80% электроэнергии**



Светодиодная технология позволяет экономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

### Идеально подходит для акцентного освещения



Эта современная светодиодная лампа-рефлектор обладает стандартным узким углом светового потока (25 градусов), поэтому она превосходно подходит для акцентного или общего освещения. Ее можно использовать во встраиваемых и трековых светильниках — на кухне и в ее рабочих зонах, в гостиной или столовой.

### С регулировкой яркости

Эта лампа совместима с большинством диммеров, а плавная регулировка яркости до 10 % от полного уровня освещенности позволит создать нужную атмосферу. Сверьтесь с таблицей, где представлены совместимые диммеры, чтобы узнать, подходит ли ваш для использования с данной лампой.

## Технические характеристики

### характеристики лампы

- форма: рефлектор
- Регулировка яркости: Да
- Форма лампы: Направленный отражатель
- Розетка: E27

### размеры лампы

- высота: 8,6 см
- ширина: 9,5 см

### срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 25 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 25 000 часов
- количество циклов включения: 25 000

### световые характеристики

- ширина светового пучка: 25 °
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700 K
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 740 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

### Прочее

- EyeComfort: Да

### другие характеристики

- сила тока лампы: 48 mA
- Эффективность: 83 лм/В

### Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic, EyeComfort

### потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.85
- напряжение: 220–240 В
- мощность в ваттах: 9,5 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 75 В
- Маркировка энергоэффективности: A+

### Размеры и вес изделия

- Длина: 8,6 см

### расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 25 °
- Номинальная пиковая интенсивность: 3500 cd
- расчетная мощность: 9.5 В

### Технические характеристики

- Частота: 50

### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696713549
- Масса нетто: 0,175 kg
- Масса брутто: 0,205 kg
- Высота: 19,600 см
- Длина: 9,000 см
- ширина: 13,000 см
- Номер материала (12NC): 929001322901



Дата выпуска: 2020-10-19  
Версия: 0.495

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)