

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

40 วัตต์ (75 วัตต์ CFL)

ขั้ว E27

โทนแสงสีขาว

หรี่แสงไม่ได้

8718696715505



ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ของ Philips ส่งมอบแสงอุ่นโทนขาวที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สว่างจ้าและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไส้แบบใสของคุณ

แสงสว่างคุณภาพสูง

- เรียนรู้เกี่ยวกับแสง
- โทนแสงขาว

เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดไฟเก่าของคุณ

- เปิดสวิตช์ได้ทันที เมื่อใช้งาน

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 10 ปี

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในครัวทุกวัน

ไฮไลต์

เรียนรู้เกี่ยวกับแสง



อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันไป แสดงเป็นหน่วยเรียกว่า เคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงที่อบอุ่นและสงบ ในขณะที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงกว่าจะให้แสงที่เย็น ทรงพลัง CRI: Color Rendering Index (CRI) หรือดัชนีความถูกต้องของสีนั้นใช้สำหรับอธิบายผลของแหล่งกำเนิดแสงต่อสีที่ปรากฏ แสงอาทิตย์มีค่า 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอดไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกว่า 80 เสมอเพื่อให้สีที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

โทนแสงขาว



หลอดไฟนี้มีอุณหภูมิสี 6500K ซึ่งเป็นอุณหภูมิสีที่สูงที่สุดของหลอดประเภทนี้ จึงให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติที่สุด ซึ่งช่วยให้มีสมาธิและรับรู้ได้ทุกรายละเอียด

สว่างขึ้นในทันที



ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: หลอดไฟ LED Philips จะให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่เปิด เพียงกดสวิตช์ห้องของคุณก็จะสว่างอย่างเต็มที่ในทันทีโดยไม่ต้องรอรอ

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คำนวณค่าและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

อายุการใช้งานเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมง

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 10,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพิลิตเพิลินกับโซลูชันแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมได้ยาวนานถึง 10 ปี

LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน



Philips everyday LED เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแสงไฟขั้นพื้นฐานของคุณ โดยจะให้แสงที่สวยงามและประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ตามที่คุณจะคาดหวังจาก LED ในราคาที่ไม่แพง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะ

- รูปทรง: มาตรฐาน
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ช่อง: E27

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา
- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: สีขาว, โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 5000 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 40 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 75 W CFL – N.A for Incandescent W

ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 10,000 ชั่วโมง



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.504

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com