



PHILIPS
LED
หลอดไฟ
40 วัตต์ (75 วัตต์ CFL)
E40
โทนแสงสีขาว
หรือแสงไม่ได้อ

8718696715529

ไฟ LED สว่างจ้า ด้วยคุณภาพ แสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ของ Philips ส่งมอบแสงอุ่นโทนขาวที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สง่างามและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไส้แบบใสของคุณ

เลือกแสงสว่างที่มีคุณภาพสูง

- เรียนรู้เกี่ยวกับแสง
- โทนแสงขาว

เลือกอะไหล่ที่เปลี่ยนได้ง่ายสำหรับหลอดไฟเก่าของคุณ

- เปิดสว่างได้ทันที เมื่อใช้งาน

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%
- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 10 ปี

PHILIPS

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน

ไฮไลท์

เรียนรู้เกี่ยวกับแสง



อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันไป แสดงเป็นหน่วยเรียกว่า เคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงที่อบอุ่นและสงบ ในขณะที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงจะให้แสงที่เย็น ทรงพลัง CRI: Color Rendering Index (CRI) หรือดัชนีความถูกต้องของสีนั้นใช้สำหรับอธิบายผลของแหล่งกำเนิดแสงต่อสีที่ปรากฏ แสงอาทิตย์มีค่า 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอดไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกว่า 80 เสมอเพื่อให้สีที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

โทนแสงขาว



หลอดไฟนี้มีอุณหภูมิสี 6500K ซึ่งเป็นอุณหภูมิสีที่สูงที่สุดของหลอดประเภทนี้ จึงให้แสงที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติที่สุด ซึ่งช่วยให้มีสมาธิและรับรู้ได้ทุกรายละเอียด

สว่างขึ้นในทันที



ตอบสนองอย่างรวดเร็ว: หลอดไฟ LED Philips จะให้แสงสว่างสูงสุดทันทีที่เปิด เพียงกดสวิตช์ห้องของคุณก็จะสว่างอย่างเต็มที่ในทันทีโดยไม่ต้องรอรอ

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คู่มาราคาและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

อายุการใช้งานเฉลี่ย 10,000 ชั่วโมง

ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 10,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับโซลูชันแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมได้ยาวนานถึง 10 ปี

LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน



Philips everyday LED เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแสงไฟขั้นพื้นฐานของคุณ โดยจะให้แสงที่สวยงามและประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ตามที่คุณจะคาดหวังจาก LED ในราคาที่ไม่แพง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- รูปทรง: มาตรฐาน
- หรีแสงได้: ไม่มี
- ช่อง: E40

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 10,000 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- การใช้งาน: แสงสว่างสบายตา
- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- หมวดมุมสีของแสงไฟ: สีขาว, โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 5000 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาอ้อมอึ้งจนถึงส่องสว่าง 60%: Instant full light

การใช้พลังงาน

- การใช้พลังงาน ต่อ 1000 ชม.: 40 kW
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 40 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 75 W CFL - N.A for Incandescent W

ค่าที่กำหนด

- อัตราอายุการใช้งาน: 10,000 h

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี่□น: 8718696715529
- EAN/UPC - กรณิ: 8718696715536
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.456 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.317 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 25.400 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 13.500 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 13.500 cm



วันที่ออก: 2019-04-02
เวอร์ชัน: 0.291

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com