



Iluminação de destaque durável com facho brilhante

Philips LED spots oferecem um facho luminoso fechado, uma vida excepcionalmente longa e significativa economia de energia. Esta lâmpada é a substituição perfeita de longa duração para lâmpadas de 50W com base de GU10.

Luz de alta qualidade

· Luz branca quente tipo incandescente

Opção para ter uma solução sustentável

· Lâmpadas de vida longa - duram até 25 anos

Crie a luz certa para sua casa

· Perfeito para a iluminação de destaque

Destaques

Branco quente tipo incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor, tranquilo e perfeito para relaxar. Esta luz de 2700K é ideal para projetos de iluminação residencial

Vida média de 25.000 horas



Com uma vida útil de até 25.000 horas. você pode reduzir o incômodo de ter que substituir frequentemente suas lâmpadas, desfrutando de uma solução de iluminação perfeita por mais de 25 anos.

Perfeito para a iluminação de destaque



Iluminação moderna com um facho de luz aberto (36 graus), este spot de LED é apropriado para iluminação de destaque e iluminação para fins gerais. Ela pode ser usada em luminárias embutidas e spots de trilho, e é ideal para uso em cozinhas, iluminação da ilha de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

Especificações

Características

· Formato: AR70 · Dimerizável: Não

· Formato da lâmpada: Refletor direcional

· Soquete: GU10

Dimensões da lâmpada

· Altura: 6,1 cm · Largura: 7 cm

Durabilidade

• Fator de manutenção de lúmen: 0.7

· Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

· Número de ciclos de alternância: 15.000

Características da luz

· Ângulo de foco: 36°

· Índice de reprodução de cor (IRC): 80

· Temperatura de cor: 2700 K

· Categoria de cor da luz: Fosca, Branco quente

• Fluxo luminoso nominal: 525 lm

• Hora inicial: <0.5 s

· Tempo de aquecimento para 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

· Corrente da lâmpada: 127V-49, 220V-35 mA

· Eficácia: 105 lm/W

Consumo de energia

• Fator de potência: >0.7 · Voltagem: 100 - 240 V

· Potência: 5 W

· Potência equivalente: 50 W

Dimensões e peso do produto

· Comprimento: 6,1 cm

Valores nominais

- · Ângulo de facho nominal: 25°
- · Intensidade nominal máxima: 1700 cd
- Potência nominal: 5 W

Especificações técnicas

• Frequência: 50-60 Hz

Dimensões e peso da embalagem

• EAN/UPC - produto: 8718696726266

Peso líquido: 0,050 kgPeso bruto: 0,065 kgAltura: 16,600 cm

Comprimento: 7,300 cmLargura: 10,000 cm

· Número do material (12NC):

929001373011



Data de emissão: 2023-11-09 Versão: 0.423

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.