

PHILIPS

Refletor

LED

6,5 W (50 W)

E27

Branco quente

Não regulável

8718696728826



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Esta lâmpada LED PAR20 é ideal para uso residencial em cozinhas, salas de estar e de jantar, e para uso comercial em restaurantes e hotéis. Esta lâmpada é a substituição perfeita para a lâmpada incandescente PAR20

Luz de alta qualidade

- Luz branca quente tipo incandescente

Opção para ter uma solução sustentável


- Lâmpadas de vida longa - duram até 25 anos

Crie a luz certa para sua casa

- Perfeito para a iluminação de destaque

Destaques

Branco quente tipo incandescente



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 2700K, proporcionando-lhe um ambiente acolhedor, tranquilo e perfeito para relaxar. Esta luz de 2700K é ideal para projetos de iluminação residencial

Vida média de 25.000 horas



Com uma vida útil de até 25.000 horas, você pode reduzir o incômodo de ter que substituir frequentemente suas lâmpadas, desfrutando de uma solução de iluminação perfeita por mais de 25 anos.

Perfeito para a iluminação de destaque



Iluminação contemporânea com um fecho de luz fechado (25 graus), este spot de LED é apropriado para iluminação de destaque e iluminação para fins gerais. Ela pode ser usada em luminárias embutidas e spots de trilho, e é ideal para uso em cozinhas, iluminação da ilha de cozinha, salas de estar e salas de jantar.

Especificações

Características

- Formato: PAR20
- Dimerizável: Não
- Formato da lâmpada: Refletor direcional
- Soquete: E27

Dimensões da lâmpada

- Altura: 8,9 cm
- Largura: 6,3 cm

Durabilidade

- Fator de manutenção de lúmen: 0.7
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)
- Número de ciclos de alternância: 25.000

Características da luz

- Ângulo de foco: 25 °
- Índice de reprodução de cor (IRC): 80
- Temperatura de cor: 2700 K
- Categoria de cor da luz: Fosca, Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 525 lm
- Hora inicial: <0.5 s
- Tempo de aquecimento para 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: 59-34 mA
- Eficácia: 80 lm/W

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.85
- Voltagem: 100 - 240 V
- Potência: 6,5 W
- Potência equivalente: 50 W

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 8,9 cm

Valores nominais

- Ângulo de fecho nominal: 25 °
- Intensidade nominal máxima: 1500 cd
- Potência nominal: 6.5 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696728826
- Peso líquido: 0,060 kg
- Peso bruto: 0,075 kg
- Altura: 16,600 cm
- Comprimento: 6,300 cm
- Largura: 10,000 cm
- Número do material (12NC):
929001358112



Data de emissão:
2023-11-09
Versão: 0.419

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.