



PHILIPS
Hue White Ambiance
Startsæt E27
3 x E27-pære
Varmt til køligt hvidt lys
Lysdæmperkontakt
medfølger
Hue Bridge medfølger



8718696728925



Lys til alle dine øjeblikke

Få det rigtige lys til hverdagens aktiviteter med Philips Hue startsættet. Det indeholder tre intelligente E27 pærer, en Hue Bridge og en Dimmer switch. Indstil den til køligt lys for at få energi eller varme nuancer for at slappe af sidst på dagen.

Ubegrænsede muligheder

- Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys
- Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
- Få den rigtige intelligente belysning til hverdagens opgaver
- Intelligent lys vækker dig og hjælper dig med at sove
- Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
- Styr lyskilderne med stemmen
- Trådløs lysstyring med medfølgende lysdæmperkontakt

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Kom i den rette stemning



Brug de mere end 50.000 nuancer af varmt til køligt hvidt lys til at skabe den rette stemning til arbejde, spil eller afslapning – uanset hvornår på dagen det er. Kom godt i gang med dagen med køligt, energifyldt hvidt lys, eller slap af om aftenen med gyldne nuancer.

Styr lyset, når du ikke er hjemme



Philips Hue appen giver dig fuld kontrol over lyset, uanset om du er hjemme eller ej. Via appen kan du tænde og slukke lyset i din bolig, så den altid er oplyst på den ønskede måde.

Intelligent lys til hverdagens opgaver




Gør hverdagen lettere med fire forindstillede lystemaer, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver. To temaer i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere temaer Read og Relax hjælper dig med at nyde en god bog med ro i sindet.

Fald i søvn og vågn op




Indstil lyset til langsomt at blive klarere på et forudindstillet tidspunkt om morgenen for at efterligne solopgangen og hjælpe dig med at komme i gang med dagen frisk og veludhvilet. Om aftenen hjælper det afslappende, varme hvide lys dig med at slappe af og forberede kroppen på en god nats søvn.

Hue-broen



Hue-broen er en vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningsystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyspærer og Hue-appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for intelligente hjemmeautomatiseringsfunktioner såsom planlægningsrutiner og timere.

Styr med din stemme



Når dine lyskilder er tilsluttet en Hue-bro, kan du parre dem med Alexa, Apple HomeKit og Google Assistant og styre belysningen med stemmen. Enkle talekommandoer giver dig mulighed for at tænde og slukke belysningen, dæmpe eller skrue op for belysningen, og endda vælge en lysscene.

Trådløs lysstyring



Med den batteridrevne lysdæmper kan du styre op til ti intelligente lyskilder samtidigt. Via kontakten, som kan tages ud af vægbeslaget og bruges som fjernbetjening, kan du dæmpe og skrue op for lyset samt skifte mellem fire forudindstillede belysningsløsninger.

Specifikationer

Også testet på

- Android: Yes
- Google Nexus: Yes
- HTC: Yes
- Motorola Nexus: Yes
- Bemærk: Yes
- OnePlus: No
- Samsung Galaxy: Yes
- Sony: No

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Strømforbrug

- Energimærke: A+

Bridge

- Frekvensbånd: 2400~2483.5 MHz
- Højde: 26 mm
- Længde x bredde: 88 x 88 mm
- Maks. antal tilbehørsdele: 12
- Maks. antal pærer: 50
- Monteringsmuligheder: Væg
- Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz
- Højde: 1 in
- Længde x bredde: 3.5 x 3.5 in

Pæren

- Farvetemperatur: 2200K-6500K
- Diameter: 62 mm
- Energimærke: A+
- Sokkel: E27
- Formfaktor: A60
- Højde: 110 mm
- Indgående spænding: 220V-240V
- Levetid: 25.000 t
- Lysudbytte: Kan kun lysdæmpes via smart-enhed, Varm hvid til køligt dagslys, >80 CRI ved 4000 K
- Lumeneffekt: 806 lm
- Maks. strømforbrug ved drift: 9,5 W
- Maks. strømforbrug ved standby: 0,1 W
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Strømfaktor: >0.5
- Nominel levetid: 25.000 t
- Kan opgraderes via software: Ja
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Wattforbrug: 9,5 W
- Wattforbrugsækvivalent: 60 W

Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2450
- Konfigurerbare knapper: 1
- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- Maks. trykkontakter pr. Bridge: 25, hvis ingen andre kontakter er forbundet
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til Hue bridge
- Minimum batterilevetid: 3 år
- Minimum rækkevidde indendørs: 13 m
- Monteringsmuligheder: Fritstående
- Rækkevidde: 15–30m
- Software kan opgraderes: Ja
- Kontaktens dybde: 11 mm
- Kontaktens højde: 117 mm
- Kontaktens bredde: 35 mm
- Vægpladedybde: 114 mm
- Vægpladehøjde: 14 mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- Vægt, inkl. vægplade: 67 g
- ZigBee Light Link: protocol IEEE 802.15.4
- Minimum rækkevidde indendørs: 500 in

Hvad følger med?

- Bridge: Yes
- Ethernet-netværkskabel: Yes
- Hue pærer: No
- Hue lysdæmperkontakt: 1
- Hue Tap switch: No
- Hue White pærer: No
- Strømadapter: Yes
- Toned pærer: 3

Hvad der understøttes

- HomeKit-kompatibel: Yes
- iOS: Yes
- iPad: Yes
- iPad Air: No
- iPad mini: No
- iPhone: Yes
- iPod touch: No

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – kasse: 8718696728932
- SAP-bruttovægt EAN (del): 0,000 kg
- Nettovægt (del): 0,185 kg
- SAP-længde (del): 0,000
- SAP-bredde (del): 0,000
- SAP EAN/UPC – Sæt: 8718696728925



Udgivelsesdato:
2019-08-10
Version: 0.446

© 2019 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com