

# PHILIPS

## Starterkit E27

Hue White ambiance

3x E27-lamp

Warm tot koelwit licht

Inclusief dimmer switch

Inclusief Hue Bridge



8718696728925



## Licht voor elk moment

Vind het juiste licht voor je dagelijkse activiteiten met de Philips Hue starterkit. Deze kit bestaat uit drie slimme E27-lampen, een Hue bridge en een wireless dimmer switch. Stel je verlichting in op koel licht voor extra energie of op warme tinten voor een ontspannen avond.

### Onbegrensde mogelijkheden

- Altijd de juiste sfeer met slimme verlichting, van warm tot koel wit
- Slimme lichtbediening voor als je niet thuis bent
- Voor elke dagelijkse activiteit de juiste slimme verlichting
- Slimme lampen helpen je wakker worden en slapen
- Slimme domoticahub: Hue Bridge
- Spraakgestuurde lichtbediening
- Draadloze bediening inclusief dimmer switch



# Kenmerken

## Altijd de juiste sfeer



Kies uit meer dan 50.000 tinten, van warm- tot koelwit licht, om de juiste sfeer te vinden voor je werk of ontspanning, ongeacht het tijdstip. Begin je dag goed met koel, vitaliserend helder wit licht of geniet van een rustige avond met warme wittinten.

## Bedien je lampen ook als je niet thuis bent



Met de Philips Hue app kun je je lampen volledig bedienen, ook als je niet thuis bent. Met één klik in de Hue app schakel je jouw lampen uit of in en zorg je er zo voor dat je huis altijd verlicht is zoals jij dat wilt.

## Slimme verlichting voor je dagelijkse activiteiten



Ervaar het gemak van vier standaardlichtscènes, speciaal voor je dagelijkse activiteiten. Twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je hoofd scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om je te ontspannen.

## Wakker worden en slapen




Stel je lampen zo in dat ze je 's ochtends, vanaf de ingestelde tijd, langzaam wakker maken, net als de zon, voor een kalm en fris begin van de dag. 's Avonds helpt de warmwitte verlichting je te ontspannen en je lichaam voor te bereiden op een goede nachtrust.

## De Hue Bridge



De Hue Bridge is een essentieel onderdeel van elk persoonlijk Philips Hue slim verlichtingssysteem. Het is het hart van het systeem en communiceert met zowel je slimme lampen als de Hue app, zodat alles goed samenwerkt. En dankzij de Hue Bridge kun je ook gebruikmaken van slimme domoticafuncties zoals het instellen van routines en timers.

## Bedien je lampen met je stem



Wanneer je lampen zijn verbonden met de Hue Bridge, kun je ze koppelen met Alexa, Apple HomeKit of Google Assistent en ze met je stem bedienen. Met eenvoudige spraakcommando's kun je lampen in- of uitschakelen, het dimniveau aanpassen en zelfs een lichtscène instellen.

### Draadloze bediening



Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.

## Specificaties

### Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 110\*61

### Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5%<H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: 0 °C – 40 °C

### Garantie

- 2 jaar: Ja

### Opgenomen vermogen

- Energie-efficiëntielabel (EEL): A+

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Gewicht: 78
- Lamptechnologie: LED

### De Bridge

- Frequentieband: 2400~2483.5 MHZ
- Hoogte: 26 mm
- Lengte x breedte: 88 x 88 mm
- Max. aantal accessoires: 12
- Max. aantal lampen: 50
- Montagemogelijkheden: Wand
- Voedingsadapter: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
- Energieverbruik: 250mA max
- Hoogte: 1 in
- Lengte x breedte: 3.5 x 3.5 in

### De lamp

- Kleurtemperatuur: 2200K-6500K
- Diameter: 62 mm
- Energielabel: A+
- Fitting: E27
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V-240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Warm wit tot koel daglicht
- Lichtstroom in lumen: 806 lm
- Max. werkvermogen: 9,5 W
- Max. stand-byvermogen: 0,1 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: >0.5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: Ja
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 9,5 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Communicatieprotocol: Zigbee
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Hue Bridge

### De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50.000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: los
- Bereik: 15-30m
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 117 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 114 mm
- Hoogte van de wandplaat: 14 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g

- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol
- Minimaal bereik binnenshuis: 500 in

### Inhoud van de doos

- Bridge: Yes
- Ethernetkabel: 1
- Hue lampen: 3
- Hue dimmer switch: 1
- Voedingsadapter: 1

### Wat wordt ondersteund

- HomeKit-compatibel: Yes
- iOS: Yes
- iPad mini: No
- iPhone: Yes
- iPod touch: No
- Philips Hue app: Android 7.0 en hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa



Publicatiedatum:  
2023-11-09  
Versie: 0.729

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)