



PHILIPS
Hue White Ambiance
Startpaket E27

3 x E27-ljuskällor
Varmt till kallvitt ljus
Strömbrytare med
dimmer medföljer
Hue-brygga medföljer



8718696728925



Ljus för alla tillfällen

Skaffa rätt ljus för dina dagliga aktiviteter med Philips Hue-startpaketet. Det innehåller tre smarta E27-ljuskällor, Hue-bryggan och strömbrytare med dimmer. Välj kallt ljus för att få energi eller varma toner för att varva ned mot slutet av dagen.

Oändliga möjligheter

- Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning
- Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
- Njut av den rätta smarta belysningen för dagliga uppgifter
- Smart belysning hjälper dig att vakna och somna
- Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue-bryggan
- Styr lamporna med din röst
- Trådlös styrning med strömbrytaren med dimmer som ingår

PHILIPS


Funktioner

Kom i stämning



Använd 50 000 nyanser av varmt till kallt vitt ljus för att komma i stämning för att arbeta, leka eller koppla av – oavsett tid på dagen. Få en bra start på dagen med kallt, energigivande vitt ljus eller gör dig färdig för natten med gyllene toner.

Fjärrstyr belysningen när du inte är hemma



Philips Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen var du än befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.

Smart belysning för dagliga uppgifter




Gör det enkelt för dig med fyra förinställda ljuslägen som har skapats för dina dagliga behov. De två kalla ljusinställningarna; Energize och Concentrate, hjälper dig att komma igång på morgonen och behålla ditt fokus medan de varmare Read and Relax hjälper dig att njuta av en bra bok och känna dig lugn och ro.

Vakna och somna




Ställ in belysningen så den sakta tänds på morgonen vid en vald tidpunkt för att efterlikna en soluppgång, så att du startar dagen rofylld och återhämtad. På kvällen hjälper det avslappnande varmvita ljuset dig att varva ner och förbereda kroppen för en god natts sömn.

Hue-bryggan



Hue-bryggan är väsentlig för ett personligt Philips Hue-belysningssystem. Den är hjärnan bakom verksamheten som kommunicerar med både smarta ljuskällor och Hue-appen och får systemet att fungera ihop. Den möjliggör också smart styrning i hemmet, med funktioner som schemaläggning och timer.

Styr med rösten



Anslut dina ljuskällor till Hue-bryggan, och du får även möjlighet att koppla ihop dina lampor med Alexa, Apple HomeKit och Google Assistant för att enkelt styra belysningen med rösten. Med enkla röstkommandon kan du tända och släcka, dimra eller vrida upp belysningen och även skapa ljuseffekter.

Trådlös styrning



Med den batteridrivna strömbrytaren med dimmer kan du styra upp till 10 smarta lampor samtidigt. Med strömbrytaren, som kan tas ner från fästet på väggen och användas som fjärrkontroll, kan du justera belysningen eller växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna

Specifikationer

Dessutom testat på

- Android TV: Yes
- Google Nexus: Yes
- HTC: Yes
- Motorola Nexus: Yes
- Notera: Yes
- OnePlus: No
- Samsung Galaxy: Yes
- Sony: No

Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur: 0–40 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsklass: A+

Bryggan

- Frekvensband: 2400~2483.5 MHz
- Höjd: 26 mm
- Längd x bredd: 88 x 88 mm
- Max. antal tillbehör: 12
- Max. antal lampor: 50
- Monteringsalternativ: Vägg
- Nätagadapter: 100–240 V AC / 50–60Hz
- Höjd: 1 in
- Längd x bredd: 3.5 x 3.5 in

Lampan

- Färgtemperatur: 2200K–6500K
- Diameter: 62 mm
- Energieffektivitetsklass: A+
- Sockel: E27
- Formfaktor: A60
- Höjd: 110 mm
- Ingångsspänning: 220V–240V
- Livslängd: 25 000 h
- Ljusflöde: Endast dimbar via smarttelefon eller surfplatta, Varmvitt till kallt dagsljus, >80 CRI vid 4 000 K
- Ljusflöde: 806 lm
- Max. effekt vid användning: 9,5 W
- Max. vilolägeseffekt: 0,1 W
- Antal tändningar/släckningar: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Uppgraderbar programvara: Ja
- Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
- Wattal: 9,5 W
- Wattmotsvarighet: 60 W

Strömbrytaren

- Batterier medföljer: 1 x CR2450
- Inställningsbara knappar: 1
- Frekvensband: 2400–2483,5 MHz
- Max antal Tap-strömbrytare per brygga: 25 om inga andra strömbrytare är anslutna
- Max antal lampor per strömbrytare: 10 st. ej kopplade till Hue-brygga
- Minsta batteritid: 3 en
- Minsta räckvidd inomhus: 13 m
- Monteringsalternativ: fristående
- Sortiment: 15–30m
- Uppgraderingsbar programvara: Ja
- Strömbrytarens djup: 11 mm
- Växla höjd: 117 mm
- Strömbrytarens bredd: 35 mm
- Vägglattans djup: 114 mm
- Vägglattans höjd: 14 mm
- Vägglattans bredd: 70 mm
- Vikt inklusive väggplatta: 67 g
- Zigbee Light-länk: protocol IEEE 802.15.4
- Minsta räckvidd inomhus: 500 in

Förpackningens innehåll

- Brygga: Yes
- Ethernet-nätverkskabel: Yes
- Hue-lampor: No
- Hue-dimmerströmbrytare: 1
- Hue Tap-strömbrytare: No
- Hue white-lampor: No
- Nätadapter: Yes
- ton-lampor: 3

Kompatibilitet

- HomeKit-kompatibel: Yes
- IOS: Yes
- iPad: Yes
- iPad Air: No
- iPad Mini: No
- iPhone: Yes
- iPod Touch: No

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – Hölje: 8718696728932
- SAP-nettovikt EAN (per del): 0,000 kg
- Nettovikt (per del): 0,185 kg
- SAP-längd (per del): 0,000
- SAP-bredd (per del): 0,000
- SAP EAN/UPC – Set: 8718696728925



Publiceringsdatum:
2019-08-10
Version: 0.446

© 2019 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com