

# PHILIPS

## Kit de démarrage E27

Hue White

3 x ampoules E27

Lumière blanche et chaude

Interrupteur avec variateur  
inclus

Pont Hue Bridge inclus



8718696728987



## Automatisez vos éclairages

Améliorez votre expérience d'éclairage avec le kit de démarrage Philips Hue Blanc E27. Connectez vos ampoules blanches chaudes au pont Hue inclus pour profiter des fonctions telles que la gradation sans fil, les routines et les minuteries.

### Une infinité de possibilités

- Contrôle à distance des lumières intelligentes
- Rentrez dans une maison pleine de lumière
- Simulez votre présence avec les lumières intelligentes
- Accentuez ou diminuez votre éclairage intelligent
- Domotique : pont Hue
- Contrôlez l'éclairage à l'aide de votre voix



# Points forts

## Contrôle à distance des lumières



L'application Philips Hue vous donne un contrôle total sur vos lumières, même si vous n'êtes pas à la maison. Éteignez et allumez vos lumières à distance en utilisant uniquement l'application pour vous assurer que votre maison est toujours éclairée comme vous le souhaitez.

## Soyez accueilli par un bain de lumière



Configurez votre application Philips Hue pour qu'elle détecte votre arrivée à la maison. Avant même de sortir de votre voiture ou de remonter votre allée, les lumières intelligentes que vous avez choisies s'allument automatiquement.

## Simulez votre présence lorsque vous êtes absent



Utilisez l'application Philips Hue pour programmer des routines d'éclairage lorsque vous êtes absent. Vos lumières intelligentes s'allument aux heures que vous avez choisies (parfois quelques minutes avant ou après) pour simuler votre présence dans la maison.

## Accentuez ou diminuez votre éclairage




L'interrupteur avec variateur Philips Hue vous permet d'allumer ou d'éteindre vos lumières à distance

## Pont Hue



Le pont Hue est un composant essentiel du système d'éclairage personnel intelligent Philips Hue. C'est le cerveau de l'opération, communiquant à la fois avec vos ampoules intelligentes et l'application Hue pour s'assurer que tout fonctionne ensemble. Il permet également des fonctions domotiques intelligentes telles que les routines de programmation et les minuteries.

## Commande vocale



Une fois connecté au Hue Bridge, vous pouvez connecter vos lumières avec Alexa, Apple HomeKit, et l'assistant Google et contrôler vos lumières en utilisant seulement votre voix. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer et d'éteindre vos lumières, d'atténuer ou d'accentuer l'éclairage, voire de créer un décor lumineux.

# Caractéristiques

## Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (LxHxP): 113\*62

## Environnement

- Humidité de fonctionnement:  
5 %<H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement:  
-10 °C - 45° C

## Garantie

- 2 ans: Oui

## Consommation électrique

- Label d'efficacité énergétique (EEL): A  
+

## Entretien

- Garantie: 2 ans

## Spécificités techniques

- Poids: 67
- Technologie d'ampoule: LED

## Le pont

- Bande de fréquence: 2400-2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Adaptateur secteur: 100-240 V CA / 50-60 Hz
- Consommation électrique: 250mA max

## L'ampoule

- Température de couleur: 2700K
- Diamètre: 62 mm
- Label d'efficacité énergétique: A+
- Fixation: E27
- Design: A60
- Hauteur: 110 mm
- Tension d'entrée: 220V-240V
- Durée de vie: 25 000 h
- Flux lumineux: >CRI 80 à 4 000K
- Flux lumineux: 806 lm
- Puissance max. en fonctionnement: 9 W
- Puissance max. en veille: 0.5 W
- Nombre de cycles d'allumage: 50 000
- Facteur de puissance: >0.5
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Possibilité de mise à jour du logiciel: avec connexion au pont Hue
- Démarrage: Pleine luminosité instantanée
- Puissance: 9 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Largeur: 61 mm
- Protocole de communication: Zigbee
- Possibilité de mise à jour du logiciel: Avec connexion au pont Hue Bridge

### L'interrupteur

- Piles fournies: 1 x CR2450
- Bande de fréquence: 2400-2483,5 MHz
- Indice IP: 20
- Durée de vie: 50.000 clicks
- Nombre max. d'éclairages par interrupteur: 10 sans connexion à un pont Hue
- Autonomie minimale de la pile: min 3 a
- Options de montage: pose libre
- Fonctions spéciales: Non applicable
- Profondeur de l'interrupteur: 11 mm
- Hauteur de l'interrupteur: 92 mm
- Largeur de l'interrupteur: 35 mm
- Profondeur de la plaque murale: 14 mm
- Hauteur de la plaque murale: 115 mm

- Largeur de la plaque murale: 70 mm
- Poids avec plaque murale: 67 g
- Poids de l'interrupteur: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

### Contenu de l'emballage

- Hue Bridge: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 3
- Variateur Hue: 1
- Adaptateur secteur: 1

### Compatibilités

- Compatible HomeKit: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- Application Philips Hue: Android version 7.0 ou ultérieure
- Assistants vocaux: Amazon Alexa



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.768

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)