

PHILIPS

Starter kit E27

Hue White

3 x lâmpada E27

Luz branca suave

Hue Dimmer switch incluído

Hue Bridge incluída



8718696728987



Automatize as luzes

Melhore a sua experiência de iluminação com um kit inicial Philips Hue White E27. Ligue as lâmpadas brancas quentes à Ponte Hue incluída para aproveitar funcionalidades como temporizadores, rotinas e regulação de intensidade da luz sem fios.

Possibilidades ilimitadas

- Controlo fora-de-casa de luzes inteligentes
- Chegue a uma casa bem iluminada
- Simule que está em casa com luzes inteligentes
- Aumente e reduza a intensidade das luzes inteligentes
- Hub de domótica: Ponte Hue
- Controle as luzes com a voz

Destques

Controle as luzes quando não está em casa



A aplicação Philips Hue fornece-lhe controlo total sobre as luzes, mesmo que não esteja em casa. Ligue e desligue as luzes remotamente só com a aplicação para garantir que tem a casa sempre iluminada como quiser.

Chegue a casa com luz



Configure a aplicação Philips Hue para reconhecer quando estiver perto de casa. Antes mesmo de sair do carro ou chegar à entrada, as luzes inteligentes selecionadas acendem automaticamente.

Simule que está em casa



Use a aplicação Philips Hue para agendar rotinas de luz sempre que estiver ausente. As luzes inteligentes acendem às horas selecionadas e, às vezes, alguns minutos antes ou depois, para simular realmente a sua presença na casa.

Aumente e reduza a intensidade das luzes



O regulador Philips Hue permite-lhe aumentar ou reduzir ao máximo a intensidade das luzes, sem fios.

A Ponte Hue



A Ponte Hue é um componente essencial para um sistema de iluminação inteligente Philips Hue. É o cérebro da operação, ao comunicar com as lâmpadas inteligentes e com a aplicação Hue para garantir que tudo funciona em conjunto. Também dispõe de funcionalidades de domótica, como temporizadores e rotinas de programação.

Controlar com a voz



Ao conectar à Ponte Hue, pode emparelhar as luzes com a Alexa, o Apple HomeKit e o Assistente Google e controlar as luzes apenas com a voz. Os comandos de voz simples permitem-lhe ligar e desligar as luzes, reduzir ou aumentar a intensidade das luzes, e até definir um efeito de luz.

Especificações

Dimensões da lâmpada

- Dimensões (PxAxD): 113*62

Ambiental

- Humidade de funcionamento: 5% <H<95% (sem condensação)
- Temperatura de funcionamento: -10 °C a 45 °C

Garantia

- 2 anos: Sim

Consumo de energia

- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Peso: 67
- Tecnologia da lâmpada: LED

A bridge

- Banda de frequência: 2400-2483.5 MHz
- Altura: 26 mm
- Número máximo de acessórios: 12
- Número máximo de lâmpadas: 50
- Adaptador de corrente: 100 a 240 V CA/50 a 60 Hz
- Consumo de energia: 250mA max

A lâmpada

- Temperatura da cor: 2700K
- Diâmetro: 62 mm
- Etiqueta de eficiência energética: A+
- Encaixe: E27
- Formato: A60
- Altura: 110 mm
- Tensão de entrada: 220V-240V
- Vida útil: 25.000 h
- Fluxo luminoso: >80 CRI a 4000 K
- Emissão de lúmenes: 806 lm
- Consumo máximo em funcionamento: 9 W
- Consumo máximo em espera: 0.5 W
- Número de ciclos de acendimento: 50.000
- Fator de potência: >0.5
- Vida útil nominal: 25.000 h
- Atualizável por software: quando ligado a uma ponte hue
- Arranque: Acendimento instantâneo com fluxo luminoso a 100%
- Potência: 9 W
- Potência equivalente: 60 W
- Largura: 61 mm
- Protocolo de comunicação: Zigbee
- Atualizável por software: Quando ligado a uma Bridge Hue

O interruptor

- Pilhas incluídas: 1 x CR2450
- Banda de frequência: 2400-2483,5 MHz
- Classificação IP: 20
- Vida útil: 50.000 clicks
- Máx. de luzes por interruptor: 10 se não estiverem ligadas a uma ponte Hue
- Vida útil mínima da bateria: min 3 a
- Opções de montagem: Posicionamento livre
- Características especiais: Não aplicável
- Profundidade do interruptor: 11 mm
- Comprimento do interruptor: 92 mm
- Largura do interruptor: 35 mm
- Profundidade da placa de parede: 14 mm
- Comprimento da placa de parede: 115 mm
- Largura da placa de parede: 70 mm
- Peso incluindo placa de parede: 67 g
- Peso do interruptor: 37 g
- Zigbee Light link: IEEE 802.15.4 Protocol

Conteúdo da embalagem

- Bridge: 1
- Cabo de rede Ethernet: 1
- Lâmpadas hue: 3
- Interruptor de regulação da intensidade da luz Hue: 1
- Adaptador de corrente: 1

Compatível com

- Suporta HomeKit: iOS 11 or later
- iOS: 7 or later
- aplicação Philips Hue: Android 7.0 e posterior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.768

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com