

PHILIPS

Buislamp

Led

8,5 W (26 W)

G24D-3

Koelwit

Niet-dimbaar



8718696733714



Gemakkelijke upgrade voor conventionele PLC-armaturen

Met LED PLC-lampen kunt u veel energie besparen op lange termijn door oude TL-buizen te vervangen door moderne, efficiënte LED-technologie. Ideaal voor algemene circulatieruimten (gangen, trappen, hallen).

Hoogwaardig licht

- Leer meer over licht
- Koelwit licht

Kies een eenvoudige vervanging voor uw oude lampen

- Onmiddellijk licht na het inschakelen

Kies voor een duurzame oplossing

- Geen UV of infrarood
- Beter voor uw portemonnee en de planeet
- TL's met lange levensduur - gaan tot 30 jaar mee

Kenmerken

Leer meer over licht



Kleurtemperatuur: licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangeduid in kelvin (K). Lampen met een lage kelvinwaarde produceren een warm, rustgevend licht, terwijl lampen met een hogere kelvinwaarde juist een koel, vitaliserend licht produceren. CRI: de kleurweergave-index (color rendering index – CRI) wordt gebruikt om het effect van een lichtbron op de kleurwaarneming te beschrijven. Natuurlijk zonlicht heeft een CRI van 100. De CRI van Philips LED-lampen is altijd hoger dan 80, wat verzekert dat kleuren levensecht en natuurlijk worden weergegeven.

Koelwit licht



Deze lamp heeft een kleurtemperatuur van 4000 K en geeft extra koel, fris en helder licht.

Onmiddellijk aan




Wachten hoeft niet: Philips LED-lampen branden direct na inschakeling op volle sterkte. Eén druk op de lichtknop en uw kamer is volledig verlicht, zonder opstarttijd.

Geen UV of IR



Het licht heeft geen infrarode component en straalt dus geen warmte uit. Ook is er geen ultraviolette component in dit licht. Deze twee eigenschappen betekenen dat weefsels en andere voorwerpen niet verbleken onder dit licht.

Energiebesparing tot wel 80%



LED-technologie bespaar tot 80% energie in vergelijking met je standaard lamp. Daardoor betaalt hij zichzelf terug en bespaar je jaar na jaar weer geld. Bovendien helpt hij het milieu te beschermen.

Gemiddelde levensduur is 30.000 uur



Met een levensduur van 30.000 uur hebt u minder gedoe, omdat de buizen minder vaak hoeven te worden vervangen, en geniet u meer dan 30 jaar van een ideale verlichtingsoplossing.

Specificaties

Lampkenmerken

- Vorm: Buislamp
- Dimbaar: Nee
- Lampvorm: PL-C
- Fitting: G24d-3
- Type glas: Mat
- Lampafwerking: Mat
- Lampmateriaal: Kunststof

Lampafmeting

- Hoogte: 17,1 cm
- Breedte: 3,4 cm

Design en afwerking

- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 30.000 hr
- Aantal schakelcycli: 50.000

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Nominale lichtstroom: 1000 lm
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte

Andere eigenschappen

- Rendement: 105 lm/W

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Spanning: 220-240 V
- Vermogen: 8,5 W
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F

Afmetingen en gewicht van product

- Lengte: 17,06 cm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60 Hz
- EPREL-registratienummer: 465212

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8718696733714
- Nettogewicht: 0,09 kg
- Brutogewicht: 0,12 kg
- Hoogte: 20,3 cm
- Lengte: 4,1 cm
- Breedte: 4,1 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001201301



Publicatiedatum:
2024-02-04
Versie: 0.833

© 2024 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com