

PHILIPS

Trubicové

LED

8,5 W (26 W)

G24D-3

Chladné biele svetlo

Nestmievateľné



8718696733714



Ľahký prechod z bežných PLC svetidiel

LED PLC svetidlá ponúkajú neuveriteľnú úsporu energie v dlhodobom horizonte, a to vďaka nahradeniu starých fluorescenčných trubíc modernou a efektívnou technológiou LED. Dokonale sa hodí do spoločných priestorov budov (chodby, schodiská, vstupné haly).

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle
- Chladné biele svetlo

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Svetlo okamžite po zapnutí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Bez UV a IR žiarenia
- Šetnejšia voči peňaženke aj voči planéte
- Trubice s dlhou životnosťou – vydržia až 30 rokov

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Chladné biele svetlo



Táto žiarovka s farebnou teplotou 4 000 K vydáva mimoriadne chladné, svieže a iskrivé svetlo.

Okamžité zapnutie




Už nemusíte čakať: Žiarovky LED od spoločnosti Philips svietia s maximálnym jasom hneď po zapnutí. Stačí zapnúť vypínač a miestnosť sa zaplní jasným svetlom. Žiadne pomalé spúšťanie, žiadne čakanie.

Bez UV a IR žiarenia



Nevyžaruje žiadne infračervené svetlo, takže nevzniká žiadne teplo. Takisto nevyžaruje ani žiadne ultrafialové svetlo. To všetko znamená, že toto svetlo nespôsobuje blednutie textílií ani žiadnych iných materiálov.

Úspora až 80 % energie



Technológia LED šetrí až 80 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

30 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až 30 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať trubice a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 30 rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Tvar: Trubicové
- Možnosť stmievania: Nie
- Tvar svetelného zdroja: PL-C
- Päťica: G24d-3
- Typ skla: Matná
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Plast

Rozmery žiarovky

- Výška: 17,1 cm
- Šírka: 3,4 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Plast

Životnosť

- Nominálna životnosť: 30 000 h
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 1000 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 105 lm/W

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 8,5 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 17,06 cm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 465212

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696733714
- Netto hmotnosť: 0,09 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 20,3 cm
- Dĺžka: 4,1 cm
- Šírka: 4,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001201301



Dátum vydania:
2024-02-04
Verzia: 0.833

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com