

PHILIPS

Ljuskälla

LED

7,5 W (60 W)

E27

Varmvit

Ej dimbar



8718696739402



LED-lampa med sensor för dag- och nattljus

Tack vare den inbyggda automatiska ljussensorn tänds ljuskällan automatiskt vid skymning och släcks vid gryning.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning
- Utformad för att vara behaglig för ögonen
- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Välj en hållbar lösning

- Ingen UV eller IR
- Lampor med lång livslängd – varar upp till 25 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Ljus är mer än belysning

- Inbyggd ljussensor med automatisk på/av-funktion

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningsindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

LED-ljuskällor som är behagliga för ögonen



Det är enkelt att se hur skarp belysning kan anstränga ögonen. Om det är för ljust bländas man. Om det är för dämpat kan man uppleva flimmer. Nu kan du försiktigt lysa upp hemmet och skapa den perfekta stämningen med LED-belysning som är behaglig för ögonen.

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa



Ljuskällan har en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Ingen UV eller IR




Eftersom ljuset inte har någon infraröd komponent utstrålas ingen värme, och den saknar också en ultraviolett komponent. Fördelen är att varken textilier eller andra föremål bleknar på grund av ljuset.

Genomsnittlig livslängd på 25 000 timmar



Med en livslängd på upp till 25 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och du får en perfekt belysningslösning i mer än 25 år.

Sparar upp till 80 % energi



Med LED-tekniken sparar du upp till 80 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar ljuskällan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Dag- och nattsensor



Tack vare den inbyggda automatiska ljussensorn tänds ljuskällan automatiskt vid skymning och släcks vid gryning.

Specifikationer

Egenskaper

- Form: Ljuskälla
- Dimbar: Nej
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27

Storlek

- Höjd: 11,4 cm
- Bredd: 6,2 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 25 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Nominell livslängd: 25 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 250 °
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljutfärgskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 806 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 80 mA

Förpackningsinformation

- Produktfamilj: EyeComfort

Strömförbrukning

- Effektfaktor: >0.7
- Spänning: 230 V
- Wattal: 7,5 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,4 cm

Märkvärden

- Beräknad spridningsvinkel: 250 °
- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Specifierat ljusflöde: 806 lm
- Specifierad effekt: 7.5 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.586

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com