

PHILIPS

Hue Dimmer switch


Odtieň

Bezdrôtová inštalácia

Napájané z batérií

Ľahký prístup k svetelným scénam

Používa sa ako diaľkové ovládanie



8718696743157



Ovládajte svetlá

Ovládajte a stmievajte svetlá pomocou stmievacieho spínača Hue. Tento inteligentný spínač, ktorý môžete používať ako nástenný spínač aj ako diaľkové ovládanie, sa dá pomocou dodávanej lepiacej pásky jednoducho pripevniť k stene. Môžete ho vybrať z magnetického držiaka a používať ako diaľkové ovládanie.

Neobmedzené možnosti

- Prepínajte medzi svetelnými scénami
- Rozjasnite a stlmte inteligentné osvetlenie
- Namontujte stmievací spínač na ľubovoľné miesto
- Pripojte až 10 inteligentných svetiel
- Používa sa ako stmievač s diaľkovým ovládaním

Hlavné prvky

Prepínajte medzi svetelnými scénami



Inteligentný stmievací spínač umožňuje prepínať medzi štyrmi svetelnými scénami jednoduchým stlačením spínača „zapnúť“. Štandardne sú naprogramované svetelné scény Zvýšenie energie, Sústredenie, Čítanie a Oddych. Svoj výber môžete prispôbiť v aplikácii Hue.

Rozjasnite a stlmte osvetlenie



Stmievací spínač Philips Hue umožňuje bezdrôtovo zvýšiť alebo znížiť intenzitu osvetlenia.

Montáž na ľubovoľné miesto



Stmievací spínač Philips Hue funguje ako bežný nástenný spínač a stmievač – ale lepšie. Okrem montáže pomocou skrutiek alebo silnej lepiacej pásky môžete magnetický ovládač vybrať a kamkoľvek ho vziať so sebou.

Pripojte až 10 inteligentných svetiel



Pomocou bezdrôtovej stmievacej súpravy Philips Hue pre inteligentné osvetlenie môžete pripojiť až 10 svetiel a naraz ich ovládať jedným stmievacím spínačom.

Používa sa ako stmievač s diaľkovým ovládaním



Stmievací spínač Hue je magnetický. Dá sa vybrať z držiaka a používať ako šikový diaľkový ovládač.

Technické údaje

Environmentálne otázky

- Prevádzková vlhkosť: 5 % <H<95 % (bez kondenzácie)
- Prevádzková teplota: -10 °C – 45 °C

Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Prenosné: áno

Záruka

- 2 roky: áno

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Počet konfigurovateľných tlačidiel: 2
- Hmotnosť: 37
- Typ batérie: CR – gombíková batéria

Spínač

- Batérie pribalené: 1 x CR2450
- Konfigurovateľné tlačidlá: 2
- Frekvenčné pásmo: 2400 – 2483.5 MHz
- Hodnotenie IP: IP20
- Životnosť: 50000 clicks
- Max. počet svetiel na spínač: 10, ak nie je pripojený k zariadeniu Hue Bridge
- Minimálna životnosť batérií: 3 rok (roky)
- Montážne možnosti: Na stene, Voľne položený
- Aktualizovateľný softvér: pri pripojení k zariadeniu Hue Bridge
- Hĺbka spínača: 11 mm
- Výška spínača: 92 mm
- Šírka spínača: 35 mm
- Hĺbka nástennej podložky: 14 mm
- Výška nástennej podložky: 115 mm
- Šírka nástennej podložky: 70 mm
- Hmotnosť vrátane nástennej podložky: 67 g

- Hmotnosť spínača: 37 g
- Svetelné rozhranie Zigbee: IEEE 802.15.4 Protocol
- Minimálny dosah v interiéri: 500 m

Obsah balenia

- Stmievací spínač Hue: 1

Podporované systémy a aplikácie

- Aplikácia Philips Hue: IOS 13 a novší, Android 8.0 a novší
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (cez Hue Bridge), Microsoft Cortana (cez Hue Bridge)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696743157
- Netto hmotnosť: 0,100 kg
- Brutto hmotnosť: 0,154 kg
- Výška: 16,500 cm
- Dĺžka: 5,500 cm
- Šírka: 8,800 cm
- Materiál krytu (12NC): 929001173761



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.768

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com