

PHILIPS

Motion sensor

Hue

Trådløs installation

Batteridrevet

Automatiserer dit lys

Kan placeres hvor som helst



8718696743171



Tænder automatisk lyset

Tænd dit intelligente lys med bevægelse ved hjælp af Hue Motion sensor. Den batteridrevne sensor er nem at installere hvor som helst i hjemmet.

Ubegrænsede muligheder

- Kræver en Philips Hue Bridge
- Tænd intelligent lys med bevægelsessensorer
- Dagslyssensoren registrerer lys
- Monter bevægelsessensoren hvor som helst
- Tilpas lyset med bevægelsessensoren

Vigtigste nyheder

Kræver en Philips Hue Bridge



Produktet kræver tilslutning til en Philips Hue Bridge

Tændes af bevægelsessensoren



Føj en Philips Hue bevægelsessensor til dit intelligente belysningssystem for automatisk at tænde lyset, når der registreres bevægelse, så du kan komme sikkert omkring i hjemmet.

Dagslyssensor



Hue Motion sensorens indbyggede dagslyssensor registrerer, når der stadig er tilstrækkeligt dagslys, så lyset først tændes, når det er nødvendigt. Hvis det stadig er for mørkt, kan du selv vælge, hvornår bevægelsessensoren skal aktiveres, ved at justere dens lysfølsomhed i Philips Hue appen.

Placeres hvor som helst



Den intelligente Philips Hue bevægelsessensor er batteridrevet og helt trådløs, så du kan installere den hvor som helst i hjemmet. Placer den på en reol, monter den på væggen eller i loftet med en enkelt skrue, eller placer den på en magnetisk overflade med den medfølgende magnet.

Tilpas lyset med bevægelsessensoren



Med den intelligente Hue bevægelsessensor kan du tilpasse de lyskilder, der tændes, og deres intensitet ud fra tidspunktet på dagen. Om aftenen kan du indstille bevægelsessensoren til at tænde behageligt nat lys så du kan finde rundt i mørket. Om dagen kan du vælge at lade hjemmet oplyse af skarpt hvidt lys.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: plast

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: Velegnet til indendørs brug
- Driftsmæssig temperatur: 0 °C - 40 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Bærbar: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Produktmål og -vægt

- Højde: 5,5 cm
- Længde: 3 cm
- Nettovægt: 0,065 kg
- Bredde: 5,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Vægt: 65
- Batteritype: AAA batteri, blyant

Kontakten

- Batterier inkluderet: 2 x AAA
- IP-klassificering: IP42
- Minimum batterilevetid: 2 år
- Monteringsmuligheder: Fritstående, Væg
- Sensorens dybde: 20 mm
- Sensorens højde: 55 mm
- Sensorens bredde: 55 mm
- Software kan opgraderes: med forbindelse til Hue bridge

Hvad er understøttet

- Philips Hue app: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)



Udgivelsesdato:
2023-11-06
Version: 0.773

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com