

PHILIPS

Hue
Bewegungsmelder

Hue

Kabellose Installation

Batteriebetrieben

Automatisiert Deine
Beleuchtung

Montage an jedem Ort



8718696743171



Schaltet das Licht automatisch um

Löse Deine smarten Leuchten durch Bewegungen aus. Der batteriebetriebene Philips Hue Bewegungssensor kann überall im Haus ganz einfach installiert werden.

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Erfordert eine Philips Hue Bridge
- Auslösen intelligenter Leuchten durch Bewegungsmelder
- Tageslichtsensor erkennt Licht
- Montage des Bewegungsmelders an jedem Ort
- Individuelle Anpassung von Leuchten und Sensoren

Besonderheiten

Erfordert eine Philips Hue Bridge



Dieses Produkt muss an eine Philips Hue Bridge angeschlossen werden

Auslösung durch Bewegungsmelders



Füge Deinem intelligenten Beleuchtungssystem einen Philips Hue Bewegungsmelder hinzu, der die Leuchten automatisch einschaltet, wenn eine Bewegung erkannt wird – damit Du Dich sicher durch Dein Haus bewegen kannst.

Tageslichtsensor



Der integrierte Tageslichtsensor des Hue Bewegungsmelders erkennt, ob noch ausreichend Tageslicht vorhanden ist. So werden die Lampen erst eingeschaltet, wenn sie benötigt werden. Möchtest Du, dass die Leuchten sich schon früher aktivieren, kann die Lichtempfindlichkeit in der Philips Hue App individuell angepasst werden.

Montage an jedem Ort



Der Hue Bewegungsmelder ist batteriebetrieben und vollständig kabellos. Er kann überall im Haus installiert werden – auf einem Regal, an einer Wand oder an der Decke mit nur einer Schraube oder mit dem integrierten Magneten auf einer beliebigen magnetischen Oberfläche.

Individuelle Anpassung von Leuchten und Sensoren



Mit dem intelligenten Hue Bewegungsmelder kannst Du die einzuschaltenden Leuchten und ihre Intensität je nach Tageszeit einstellen. Stelle den Bewegungsmelder so ein, dass er am Abend schwächere Nachtlichter einschaltet, die Dir die Orientierung bei Dunkelheit ermöglichen. Während tagsüber helles Licht für die ganze Wohnung ausgelöst wird.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: White
- Material: Kunststoff

Umweltschutz

- Luftfeuchtigkeit für Betrieb: geeignet für die Verwendung im Innenbereich
- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Mobil: Ja

Garantie

- 2 Jahre: Ja

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 5,5 cm
- Länge: 3 cm
- Nettogewicht: 0,065 kg
- Breite: 5,5 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gewicht: 65
- Batterietyp: AAA – Batteriepack, Bleistiftgröße

Der Schalter

- Batterien im Lieferumfang enthalten: 2 x AAA
- IP-Bewertung: IP42
- Minimale Akkulaufzeit: 2 a
- Montageoptionen: Freistehend, Wand
- Tiefe des Sensors: 20 mm
- Höhe des Sensors: 55 mm
- Breite des Sensors: 55 mm
- Upgradefähige Software: Bei Verbindung mit der Hue Bridge

Was unterstützt wird

- Philips Hue App: iOS 13 und höher, Android 8.0 und höher
- Sprachassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Über Hue Bridge), Microsoft Cortana (Über Hue Bridge)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696743171
- Nettogewicht: 0,100 kg
- Bruttogewicht: 0,154 kg
- Höhe: 16,500 cm
- Länge: 5,500 cm
- Breite: 8,800 cm
- Materialnummer (12NC): 929001260761



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.829

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com