

PHILIPS

Hue Motion sensor

Hue

Ασύρματη εγκατάσταση

Τροφοδοσία με μπαταρία

Αυτοματοποιεί τα φώτα σας

Στερεώνεται παντού



8718696743171



Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων

Ανάψτε τα έξυπνα φώτα σας με μια κίνηση. Ο αισθητήρας κίνησης Hue με τροφοδοσία μπαταρίας μπορεί να εγκατασταθεί με ευκολία σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας.

Απεριόριστες δυνατότητες

- Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge
- Ενεργοποιήστε τα έξυπνα φώτα με αισθητήρες κίνησης
- Ο αισθητήρας φωτός ημέρας ανιχνεύει το φως
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα κίνησης οπουδήποτε
- Εξατομίκευση φώτων με αισθητήρες κίνησης

Χαρακτηριστικά

Απαιτείται γέφυρα Philips Hue bridge



Αυτό το προϊόν απαιτεί σύνδεση με τη γέφυρα Philips Hue bridge

Ενεργοποίηση με αισθητήρα κίνησης



Προσθέστε έναν αισθητήρα κίνησης Philips Hue στο σύστημα έξυπνου φωτισμού σας για να ανάβουν τα φώτα όταν ανιχνεύεται κάποια κίνηση, για να μπορείτε να κινείστε με ασφάλεια μέσα στο σπίτι σας.

Αισθητήρας φωτός ημέρας



Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός ημέρας του αισθητήρα κίνησης Hue ανιχνεύει εάν υπάρχει αρκετό φως ημέρας ώστε να μην ανάψουν τα φώτα έως τη στιγμή που θα τα χρειαστείτε. Εάν ακόμη είναι πολύ σκοτεινά, ρυθμίστε την ευαισθησία φωτός του αισθητήρα από το Philips Hue app για να επιλέξετε πότε θα ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας κίνησης, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Στερεώνεται παντού



Ο αισθητήρας κίνησης για τα έξυπνα φώτα Philips Hue τροφοδοτείται με μπαταρία και λειτουργεί ασύρματα, επιτρέποντας την εγκατάσταση οπουδήποτε στο εσωτερικό του σπιτιού σας. Τοποθετήστε τον σε ένα ράφι, στερεώστε τον σε τοίχο ή οροφή με μία μόνο βίδα ή τοποθετήστε τον επάνω σε οποιαδήποτε μαγνητική επιφάνεια χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο μαγνήτη.

Εξατομίκευση φώτων με αισθητήρες κίνησης



Με τον αισθητήρα κίνησης Hue, μπορείτε να προσαρμόσετε τα φώτα που ανάβουν και την έντασή τους ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Το βράδυ, ρυθμίστε τον αισθητήρα κίνησης ώστε να ανάβουν απαλά φώτα νύχτας που θα σας καθοδηγούν στο σκοτάδι. Στη διάρκεια της ημέρας, ενεργοποιήστε το καθαρό λευκό φως και φωτίστε τους χώρους σας.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Λευκό
- Υλικό κατασκευής: πλαστικό

Περιβάλλον

- Υγρασία λειτουργίας: κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C – 40°C

Επιπλέον λειτουργία/αξεσουάρ

- Φορητό: Ναι

Εγγύηση

- 2 έτη: Ναι

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Ύψος: 5,5 cm
- Μήκος: 3 cm
- Καθαρό βάρος: 0,065 kg
- Πλάτος: 5,5 cm

Σέρβις

- Εγγύηση: 2 έτη

Τεχνικές προδιαγραφές

- Βάρος: 65
- Τύπος μπαταριών: AAA – Μπαταρία τύπου στυλό

Διακόπτης

- Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: 2 x AAA
- Επίπεδο IP: IP42
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2 έτος(η)
- Επιλογές ανάρτησης: αυτόνομα, επιτοίχιο
- Βάθος αισθητήρα: 20 mm
- Ύψος αισθητήρα: 55 mm
- Πλάτος αισθητήρα: 55 mm
- Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης: όταν είναι συνδεδεμένο σε γέφυρα Hue bridge

Υποστήριξη

- Εφαρμογή Philips Hue: IOS 13 και μεταγενέστερη έκδοση, Android 8.0 και μεταγενέστερη έκδοση
- Φωνητικοί βοηθοί: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (μέσω γέφυρας Hue Bridge), Microsoft Cortana (μέσω γέφυρας Hue Bridge)

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696743171
- Καθαρό βάρος: 0,100 kg
- Μικτό βάρος: 0,154 kg
- Ύψος: 16,500 cm
- Μήκος: 5,500 cm
- Πλάτος: 8,800 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929001260761



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.849

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com