

PHILIPS

Hue Motion sensor

Hue

Installazione wireless

Alimentazione a batteria

Automatizza le luci

Da montare dove vuoi



8718696743171



Accende automaticamente le luci

Attiva le luci intelligenti con il movimento. Il sensore di movimento Hue, alimentato a batteria, può essere installato facilmente ovunque all'interno della tua casa.

Infinite possibilità

- Richiede un bridge Philips Hue
- Attiva le luci connesse con i sensori di movimento
- Il sensore di luce diurna rileva la luce
- Monta il sensore di movimento dove vuoi
- Personalizza le lampade con sensore di movimento

In evidenza

Richiede un bridge Philips Hue



Questo prodotto richiede la connessione con il bridge Philips Hue

Attiva con il sensore di movimento



Aggiungi un sensore di movimento Philips Hue al sistema di illuminazione connessa per accendere automaticamente le luci quando si rileva un movimento, aiutandoti a orientarti in sicurezza nella casa.

Sensore di luce diurna



Il sensore di luce diurna integrato nel sensore di movimento Hue rileva quando c'è ancora luce diurna a sufficienza, così le luci non si accendono finché non ne avrai bisogno. Se è comunque troppo buio, regola la sensibilità luminosa del sensore nell'app Philips Hue per personalizzare quando vuoi che si attivi il sensore di movimento.

Montalo dove vuoi



Il sensore di movimento per le luci connesse Philips Hue è alimentato a batteria e interamente senza fili, permettendoti di installarlo ovunque in casa tua. Posizionalo su una mensola, montalo su un muro o sul soffitto con una sola vite, oppure posizionalo su una superficie magnetica con il magnete incluso.

Personalizza le lampade con sensore di movimento



Con il sensore di movimento Hue, puoi personalizzare le luci che si accendono e la loro intensità a seconda del momento della giornata. La sera, imposta il sensore di movimento per attivare luci notturne soffuse e orientarti al buio. Durante il giorno, inonda le stanze attivando una nitida luce bianca.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianco
- Materiale: plastica

Informazioni ambientali

- Umidità operativa: Adatto per l'uso in ambienti interni
- Temperatura operativa: 0° C - 40° C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Portatile: Sì

Garanzia

- 2 anni: Sì

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 5,5 cm
- Lunghezza: 3 cm
- Peso netto: 0,065 kg
- Larghezza: 5,5 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Peso: 65
- Tipo di batteria: Batteria AAA con tacche, matita

Interruttore

- Batterie incluse: 2 x AAA
- Classe IP: IP42
- Durata minima della batteria: 2 a
- Opzioni di montaggio: in libera installazione, parete
- Profondità del sensore: 20 mm
- Altezza del sensore: 55 mm
- Larghezza del sensore: 55 mm
- Software aggiornabile: se connesso al bridge Hue

Sistema operativo supportato

- App Philips Hue: IOS 13 e versioni successive, Android 8.0 e versioni successive
- Assistenti vocali: Amazon Alexa, Assistente Google, Apple HomeKit (tramite Hue Bridge), Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696743171
- Peso netto: 0,100 kg
- Peso lordo: 0,154 kg
- Altezza: 16,500 cm
- Lunghezza: 5,500 cm
- Larghezza: 8,800 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001260761



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.767

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com