

# PHILIPS

## Bewegingssensor

Hue

Draadloze installatie

Werkt op batterijen

Automatiseert je verlichting

Overal te installeren



8718696743171



## Verlichting wordt automatisch ingeschakeld

Laat je slimme lampen activeren bij beweging. De Hue bewegingssensor werkt op batterijen en kan eenvoudig overal in je huis worden geplaatst.

### Onbegrensde mogelijkheden

- Philips Hue Bridge vereist
- Slimme lampen activeren met bewegingssensors
- Daglichtsensor voor lichtdetectie
- Plaats de bewegingssensor waar je maar wilt
- Lampen met een bewegingssensor instellen

# Kenmerken

## Philips Hue Bridge vereist



Dit product vereist een verbinding met de Philips Hue bridge

## Activeren met bewegingssensor



Voeg een Philips Hue bewegingssensor toe aan je slimme verlichtingssysteem en laat je lampen bij beweging automatisch inschakelen, zodat je veilig je weg in huis kunt vinden.

## Daglichtsensor



De Hue bewegingssensor heeft een geïntegreerde daglichtsensor die detecteert of er nog voldoende daglicht is, zodat lampen pas aangaan wanneer je ze nodig hebt. Als je wilt dat ze eerder aangaan, kun je zelf bepalen wanneer de bewegingssensor wordt geactiveerd door in de Philips Hue app de lichtgevoeligheid van de sensor aan te passen.

## Plaatsen waar je maar wilt



De bewegingssensor voor slimme Hue lampen van Philips werkt op batterijen en is volledig draadloos, zodat je hem overal in huis kunt plaatsen. Zet de sensor op een plank, bevestig hem met slechts één schroef aan de muur of het plafond, of plaats hem op een magnetisch oppervlak met de meegeleverde magneet.

## Lampen met een bewegingssensor instellen



Met de Hue bewegingssensor kun je instellen welke lampen aangaan en hoe fel ze branden, afhankelijk van het tijdstip. In de Hue app stel je de bewegingssensor zo in dat er 's nachts zachte nachtlampjes gaan branden. Zo vind je in het donker altijd je weg naar het toilet, zonder je huisgenoten wakker te maken. Overdag kies je heldere witte verlichting voor donkere ruimtes zoals de hal of de berging.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Wit
- Materiaal: kunststof

## Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: geschikt voor gebruik binnenshuis
- Temperatuur wanneer in werking: 0 °C – 40 °C

**Extra onderdeel/accessoire  
meegeleverd**

- Draagbaar: Ja

**Garantie**

- 2 jaar: Ja

**Afmetingen en gewicht van product**

- Hoogte: 5,5 cm
- Lengte: 3 cm
- Nettogewicht: 0,065 kg
- Breedte: 5,5 cm

**Service**

- Garantie: 2 jaar

**Technische specificaties**

- Gewicht: 65
- Batterijtype: AAA – staafbatterij, mini-penlight

**De schakelaar**

- Inclusief batterijen: 2 x AAA
- IP-waarde: IP42
- Minimale levensduur batterij: 2 jaar
- Montagemogelijkheden: los, muur
- Sensordiepte: 20 mm
- Hoogte sensor: 55 mm
- Breedte sensor: 55 mm
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue Bridge

**Wat wordt ondersteund**

- Philips Hue app: iOS 13 en hoger, Android 8.0 en hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

**Afmetingen en gewicht verpakking**

- EAN/UPC – product: 8718696743171
- Nettogewicht: 0,100 kg
- Brutogewicht: 0,154 kg
- Hoogte: 16,500 cm
- Lengte: 5,500 cm
- Breedte: 8,800 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929001260761



Publicatiedatum:  
2023-11-09  
Versie: 0.862

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)