

PHILIPS

Hue Motion sensor

Hue

Instalação sem fios

Alimentação a pilhas

Automatiza as luzes

Monta-se em qualquer local



8718696743171



Liga automaticamente as luzes

Acione as luzes inteligentes através do movimento. O Hue Motion sensor a pilhas pode ser facilmente instalado em qualquer local da sua casa.

Possibilidades ilimitadas

- Requer uma Philips Hue Bridge
- Ativação de luzes inteligentes com sensores de movimento
- O sensor de luz natural deteta luz
- Monte o sensor de movimento em qualquer local
- Personalizar as luzes com sensor de movimento

Destaques

Requer uma Philips Hue Bridge



Este produto requer uma ligação à ponte Philips Hue

Ativação com sensor de movimento



Adicione um sensor de movimento Philips Hue ao seu sistema de iluminação inteligente para ligar automaticamente as luzes quando for detetado movimento, ajudando-o a navegar com segurança pela sua casa.

Sensor de luz natural



O sensor de luz natural integrado do sensor de movimento Hue deteta quando ainda há luz natural suficiente, para que as luzes não acendam até precisar. Se ainda estiver muito escuro, ajuste a sensibilidade à luz do sensor na aplicação Philips Hue para personalizar quando pretende que o sensor de movimento seja ativado.

Montagem em qualquer local



O sensor de movimento para as luzes inteligentes Philips Hue é alimentado a pilhas e completamente sem fios, o que lhe permite instalá-lo em qualquer local dentro de casa. Coloque-o numa prateleira, monte-o numa parede ou teto com apenas um parafuso ou coloque-o em qualquer superfície magnética com o íman incluído.

Personalizar as luzes com sensor de movimento



Com o Hue motion sensor, pode personalizar as luzes que acendem e a respetiva intensidade, dependendo da hora do dia. Durante a noite, configure o sensor de movimento para acionar luzes noturnas suaves para se orientar no escuro. Durante o dia, acione uma luz branca pura para inundar os corredores.

Especificações

Design e acabamento

- Cor: White
- Material: plástico

Ambiental

- Humidade de funcionamento: adequado para utilização no interior
- Temperatura de funcionamento: 0 °C - 40 °C

Funcionalidade extra/acessório incl.

- Portátil: Sim

Garantia

- 2 anos: Sim

Dimensões e peso do produto

- Altura: 5,5 cm
- Comprimento: 3 cm
- Peso líquido: 0,065 kg
- Largura: 5,5 cm

Assistência

- Garantia: 2 ano(s)

Especificações técnicas

- Peso: 65
- Tipo de bateria: AAA - bateria em bloco, bateria cilíndrica

O interruptor

- Pilhas incluídas: 2 x AAA
- Classificação IP: IP42
- Vida útil mínima da bateria: 2 a
- Opções de montagem:
 - Posicionamento livre, parede
- Profundidade do sensor: 20 mm
- Comprimento do sensor: 55 mm
- Largura do sensor: 55 mm
- Atualizável através de software: quando ligado a uma Hue Bridge

Compatível com

- aplicação Philips Hue: IOS 13 e superior, Android 8.0 e superior
- Assistentes de voz: Amazon Alexa, Google Assistente, Apple HomeKit (através de Ponte Hue), Microsoft Cortana (através de Ponte Hue)

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696743171
- Peso líquido: 0,100 kg
- Peso bruto: 0,154 kg
- Altura: 16,500 cm
- Comprimento: 5,500 cm
- Largura: 8,800 cm
- Número de material (12NC): 929001260761



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.833

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com