

# PHILIPS

Chama (intensidade de luz regulável)

LED

5 W (35 W)

E14

Branca extraquente

Intensidade regulável



8718696750742



## Concebida para ser vista

Formatos familiares que adora. Usam cerca de 80% menos de energia do que as lâmpadas tradicionais graças à tecnologia LED economizadora mais recente e duram dez vezes mais.

### Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação
- Concebidos para o conforto dos seus olhos
- Luz envolvente

### Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma vela incandescente

### Selecionar para uma solução sustentável

- Sem UV ou infravermelhos
- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos
- Melhor para a sua carteira e o planeta

### Crie a iluminação certa para a sua casa

- Perfeita para equipamentos decorativos

### Levar a iluminação mais além

- Intensidade regulável
- Estilo vintage, tecnologia LED moderna

# Destques

## Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

## LEDs delicados para os seus olhos



É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

## Luz envolvente

Graças ao design inovador mas "vintage", esta lâmpada LED evita a sombra que normalmente aparece na extremidade da difusão de feixe. O resultado? Uma luz branca natural e suave em redor.

## Substitui as velas incandescentes



Com o seu design elegantemente delineado e dimensões familiares, esta é uma vela LED convencional e economizadora de energia para uma iluminação contemporânea. O substituto sustentável perfeito para velas incandescentes convencionais.

## Sem UV ou IV




A luz não tem nenhum componente de infravermelhos, por isso não emite calor. Além disso, também não inclui nenhum componente de ultravioletas. Estas duas características fazem com que esta luz não cause a perda de cor de tecidos e de outros objetos.

## 15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

## Economiza até 80% de energia



A tecnologia LED poupa até 80% de energia em comparação com uma lâmpada standard. Por isso, é rentabilizada e poupa-lhe dinheiro ano após ano. Também ajuda a proteger o ambiente.

## Perfeita para equipamentos decorativos



Iluminação moderna das velas LED da Philips para utilização em

equipamentos decorativos, tais como lustres, ventiladores de teto, faixas de luz e candeeiros de pé.

### Intensidade regulável

Esta lâmpada pode ser utilizada com a maioria dos reguladores para criar o ambiente que pretende com uma regulação suave de até 10% dos níveis de luz totais. Consulte a tabela de compatibilidade de regulação para se certificar de que o seu regulador específico pode ser utilizado com esta lâmpada.

### Estilo "vintage", LED moderno

As lâmpadas LED Classic baseiam-se em tecnologia de poupança de energia LED standard. Agora pode desfrutar de uma lâmpada de estilo retro com tecnologia de ponta combinada com design "vintage".

# Especificações

## Características

- Formato: Vela
- Intensidade regulável: Sim
- Casquilho: E14

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,2 cm
- Largura: 3,5 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 20.000

## Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2500 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente, Branca muito quente
- Fluxo luminoso nominal: 410 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 28 mA

## Informações da embalagem

- Família de produtos: LED clássico, EyeComfort

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.7
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 5 W
- Potência equivalente: 35 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

## Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 410 lm
- Potência medida: 5 W



Data de publicação:  
2023-11-09  
Versão: 0.625

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.