

PHILIPS

蠟燭燈和 Lustré

LED

4W (35W)

E14

暖白光

非可調光式



8718696750827



美觀的設計

採用您熟知且喜愛的常見的形狀，以及最新的 LED 省電技術，比傳統燈泡減少約 80% 用電量，卻有長達十倍的使用壽命。

高品質照明

- 瞭解光線
- 為您的眼睛舒適而設計
- 仿真白熾燈暖白光

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與白熾球泡燈相似

選擇永續型解決方案

- 無紫外線或紅外線
- 燈泡使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

讓燈光超越照明

- 復古風格，現代 LED 技術

產品特點

瞭解光線



色溫：光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的寧靜光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI：演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，確保顯示真實自然的色彩。

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

仿白熾燈暖白光



此款燈泡的色溫為 2700K，帶來溫馨、寧靜的氣氛，完全的放鬆，是理想的家居照明設計

取代白熾球泡燈



此款呈現當代照明的 LED 球泡燈採用精美形狀設計與常見尺寸，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

無紫外線或紅外線




光線沒有紅外線成分，所以不會發熱。此外，這種光線也沒有紫外線成分。這兩種特性意味著這種光線不會讓布料和其他物品褪色。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

復古風格，現代 LED

LED 經典系列燈泡採用標準 LED 節能技術。結合先進技術與復古設計，您一定會愛上此系列復古風格燈泡。

規格

特性

- 形狀: 球泡燈
- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E14
- 技術: LED
- 玻璃類型: 透明

燈泡尺寸

- 高度: 8.2 cm
- 重量: 0.016 kg
- 寬度: 4.5 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 397 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 40 mA
- 效率: 99 lm/W

包裝資訊

- 產品系列: LED 經典系列, EyeComfort
- EAN: 8718696750827
- EOC: 871869675082700
- 產品名稱: LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.41
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 35 W
- 節能標章 (EEL): A++

產品尺寸與重量

- 長度: 8.2 cm

額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 397 lm
- 額定功率: 4 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.438

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com