

PHILIPS

Kynttilälamppu ja
Lustre

LED

5,5–40 W

E14

Lämmin valkoinen



8718696761281



Kirkas LED-valaistus

Philips LED -lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittävän energiansäästön.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100.

Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Tekniikka: LED
- Lasin tyyppi: Matta

Polttimon mitat

- Korkeus: 10,6 cm
- Paino: 0,031 kg
- Leveys: 3,5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 15 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 270 °
- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 45 mA
- Tehokkuus: 85 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8718696761281
- Tilauskoodi: 871869676128100
- Tuotteen nimi: LED 40W B35 E14 WW FR ND RF 3BC/6 - DISC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 5,5 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 270 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 5.5 W



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.343

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com