

PHILIPS

移動感應器

Hue

無線安裝

自動化您的燈光

根據時間調整光線

安裝在任何位置

8718696769881



自動切換燈光

在您的飛利浦 Hue 系統中加入飛利浦 Hue 動作感應器，以便自動控制燈光。感應器經由電池供電且完全無線，因此可隨意擺放在家中任何地方。只要經過就能觸動燈光開關。

輕鬆控制

- 需要飛利浦 Hue 橋接器
- 放置在所需之處
- 自動開啟及關閉 Hue 燈光
- 日夜設定
- 整合式日光感應器

產品特點

需要飛利浦 Hue 橋接器




本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

隨意放置



沒有任何纜線，因此您可以將它放在家中的任何位置。動作感應器是由電池供電，因此完全無線而且可輕鬆安裝在家中的任何位置。只要幾分鐘就可以完成設定。您可以將它隨意安置在架子、邊桌上，或使用內附的螺絲將它安裝在牆壁或天花板。您甚至可以使用內附的磁鐵將它黏貼在冰箱等金屬表面。您可以將感應器調整為適合的方向，輕鬆調整偵測角度

自動開啟及關閉




在偵測到動作時觸發飛利浦 Hue 燈光。透過飛利浦 Hue app，將飛利浦 Hue 動作感應器連接到飛利浦 Hue 橋接器，即可在您進入房間時自動開啟飛利浦 Hue 燈光。最適合應用於走廊、浴室、地下室或車庫。您可以在此 app 中選擇在偵測到動作時應觸發哪個場景或燈光設定。當感應器沒有再偵測到任何動作時，燈光將會自動關閉

日夜設定



自動開啟柔和夜光。您可以設定適合日夜的各種不同燈光設定。在白天，感應器可觸發銳利白光，讓您的視野更加清晰。在夜晚，感應器可在您或是您的伴侶或小孩下床時開啟柔和夜光。提供您在黑暗中行走所需的恰當光線，而不會吵醒其他家人

整合式日光感應器



只會在需要時開啟燈光。有了整合式日光感應器，就能在您需要時開啟燈光。您可以在 Philips Hue app 中輕鬆變更光線敏感度，讓感應器只在您需要一點額外燈光時觸發。當感應器沒有再偵測到任何動作時，燈光則會變暗，然後在選定的時間後自動關閉。動作感應器也有助於節能，它會自動關閉未使用區域中的燈光

規格

保固

• 2 年: 是

開關

- IP 等級: IP42
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式
- 感應器深度: 20 mm
- 感應器高度: 55 mm
- 感應器寬度: 55 mm
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

內容物

- 橋接器: No
- 乙太網路纜線: No
- Hue 燈泡: No
- Hue 調光開關: No
- Hue 白色燈泡: No
- 電源變壓器: No

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696769881
- 淨重: 0.100 kg
- 淨重: 0.154 kg
- 高度: 16.500 cm
- 長度: 5.500 cm
- 寬度: 8.800 cm
- 材料編號 (12NC): 929001260763



出版日期: 2020-07-17
版本: 0.470

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com