

PHILIPS
LED
Foco
4.6 W (50 W)
GU10
Blanco cálido
No regulable

8718696772867



Se ve como halógena, rinde como LED

Los reflectores acentúan los detalles en nuestro hogar como ninguna otra cosa. Ahora puede combinar la elegancia y el brillo del vidrio con la eficacia innovadora de los LED. Un LED reflector de alta calidad que ilumina los detalles por muchos años por venir.

Luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente
- Patrón homogéneo del rayo

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación decorativa

PHILIPS

Destacados

Luz blanca cálida de tipo incandescente



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, que le ofrece una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para la iluminación en el hogar.

Patrón homogéneo del rayo



El lente Single Optic proporciona un rayo de luz soberbio sin las sombras que aparecen normalmente en el borde de extensión del rayo de luz, como ocurre con los focos halógenos tradicionales.

Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia luminica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.

Especificaciones

Características del foco

- Forma: PAR16
- Atenuable: NO
- Toma de corriente: GU10

Dimensiones del foco

- Alto: 5.4 cm
- Ancho: 5 cm

Duración

- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Transparente, Blanco cálido
- Flujo luminoso nominal: 395 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Varios

- EyeComfort: Sí

Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 4.6 W
- Potencia equivalente: 50 W

Valores nominales

- Máxima intensidad: 700 cd

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8718696772867
 - Peso neto: 0.040 kg
 - Peso bruto: 0.048 kg
 - Alto: 14.600 cm
 - Longitud: 5.300 cm
 - Ancho: 9.000 cm
 - SAP EAN/UPC - Pieza: 8718696772867
- Número de material (12NC): 929001215221
 - EAN/UPC - Caja: 8718696772874
 - Peso bruto SAP EAN (unidad): 0.048 kg
 - Peso neto: 0.040 kg
 - Peso SAP (unidad): 14.600 cm
 - Longitud de SAP (pieza): 5.300 cm
 - Ancho de SAP (pieza): 9.000 cm



Fecha de publicación:
2020-02-20
Versión: 0.429

© 2020 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com