

# PHILIPS

## 2-pack E27

Hue White

Mjukt vitt ljus

Snabbstyrning med Bluetooth

Styr med app eller röst\*

Lägg till en Hue Bridge för att få tillgång till mer



8718696785270



## Enkel smart belysning

Med två smarta E27 LED-ljuskällor kan du njuta av ett mjukt vitt ljus var som helst i ditt hem. Ljuskällan passar de flesta armaturer och erbjuder omedelbar trådlös dimring.

### Enkel smart belysning

- Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
- Styr lamporna med din röst\*
- Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus
- Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge


# Funktioner

## Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen



Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.

## Styr lamporna med din röst\*



Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

## Skapa rätt stämning med mjukt vitt ljus



Hue-ljuskällor och ljusarmaturer använder ett mjukt vitt ljus. Dessa smarta ljuskällor, som är dimbara från klart dagsljus till dämpat nattljus, låter dig fylla ditt hem med precis rätt nivå av varmt ljus när du behöver det.

## Lås upp hela utbudet av smarta lampfunktioner med Hue Bridge



Lägg till en Hue Bridge (säljs separat) till din smarta belysning så att du kan uppleva hela utbudet av Philips Hue-funktioner. Med en Hue Bridge kan du lägga till upp till 50 smarta ljuskällor för styrning i hela hemmet. Skapa rutiner för att automatisera hela din smarta hembelysningssetup. Styr din belysning när du är borta eller lägg till tillbehör som rörelsesensorer och smarta strömbrytare.

# Specifikationer

## Storlek

- Mått (B × H × D): 61x110

## Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

## Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja

## Garanti

- 2 år: Ja

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniska specifikationer

- Vikt: 67
- Lamptechnologi: LED

**Ljuskällan**

- Färgtemperatur: 2700K (warm white)
- Diameter: 61 mm
- Energieffektivitetsklass: A+
- Sockel: E27
- Formfaktor: A60
- Höjd: 110 mm
- Ingångsspänning: 220V-240V
- Livslängd: 25 000 h
- Ljusflöde: Varmvitt ljus
- Ljusflöde: 806 lm
- Max. effekt vid användning: 9 W
- Max. vilolägeseffekt: 0.5 W
- Antal tändningar/släckningar: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Uppgraderbar programvara: Ja
- Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
- Wattstyrka: 9 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth och Zigbee
- Djupt dimbar: Nej
- Uppgraderbar programvara: När den är ansluten till Bluetooth-appen eller Hue Bridge

**Förpackningens innehåll**

- Hue-lampor: 2

**Kompatibilitet**

- HomeKit-kompatibel: Yes
- IOS: Yes
- Philips Hue-app: IOS 13 och senare, Android 8.0 och senare
- Röstassistenter: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth-app: IOS 11 och senare, Android 7.0 och senare

**Förpackningens mått och vikt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696785270
- Nettovikt: 0,144 kg
- Bruttovikt: 0,224 kg
- Höjd: 16,500 cm
- Längd: 7,500 cm
- Bredd: 14,000 cm
- Materialnummer (12NC): 929001821605



Publiceringsdatum:  
2023-11-10  
Version: 0.668

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)