

PHILIPS

Pære

LED

8 W – 5 W – 2 W (60 W)

E27

varm/meget varm/ekstra varm

Ikke dæmpbar



8718696795644



Én lyskilde. Din kontakt. Tre lysindstillinger.

Du kan ændre stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig. Med Philips SceneSwitch LED-pæren kan du let ændre indstillingen fra klart lys til naturligt lys og til hyggeligt varmt lys. Alt, du behøver, er din eksisterende kontakt.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år
- Bedre for tegnebogen og planeten

Belysning er mere end bare oplysning

- Tre lysindstillinger fra 2.700 K til 2.500 K til 2.200 K
- Intet behov for lysdæmper eller ekstra installation
- Lyskilden kan huske din sidste indstilling
- Gendan lyskilden til fabriksindstillingerne

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene




Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Energibesparelse på op til 80 %



LED teknologi sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Tre lysindstillinger

Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Lyskilder med en lav kelvin-værdi giver et varmt og hyggeligt lys, mens dem med højere kelvin-værdi giver et mere energigivende lys. Disse nye SceneSwitch lyskilder gør det muligt at skifte fra funktionel belysning til naturligt lys og til et hyggeligt, varmt og dæmpet lys. Lysniveauet kan ændres fra 100 % til 40 % til 10 %. Nu kan du nemt tilpasse rummet til en lang række opgaver eller efter dit humør.

Plug-and-Play



SceneSwitch giver dig direkte adgang til en række fantastiske belysningsscener, som kan tilpasses dit aktuelle behov og dit humør. Intelligensen sidder i selve pæren, så du behøver ikke installere en lysdæmper eller lignende. Når du har udskiftet pæren med denne SceneSwitch pære, kan du skifte mellem forskellige scener, alt efter hvad du laver, og hvilket humør du er i, blot ved at trykke på den almindelige vægkontakt. Du opnår med andre ord maksimal komfort med en minimal indsats.

Automatisk hukommelse (SceneSwitch)



Denne SceneSwitch pære har en indbygget hukommelseschip, som husker din seneste belysningsindstilling, hvis kontakten er slukket i mere end seks sekunder. Hvis du ikke skifter mellem aktiviteter så ofte, er din foretrukne belysningsstilstand automatisk valgt, næste gang du tænder pæren.

Nulstil (SceneSwitch)



Hvis du bruger flere lyskilder, og de ikke længere er synkroniseret, skal du blot trykke to gange på kontakten (slukke den og tænde den igen inden for 1 sekund) for at gendanne lyskilderne til fabriksindstillingerne.

Specifikationer

Egenskaber

- Form: Pære
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildens form: Ikke-retningsbestemt pære
- Fatning: E27

Mål for pære

- Højde: 11,1 cm
- Bredde: 6,1 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7
- Nominel levetid: 15.000 t
- Antal tændingscyklusser: 100.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/2500/2200 K
- Lysfarvekategori: varm/meget varm/ekstra varm
- Nominel lysstrøm: 806-320-80 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: Øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskilde spænding: 100 mA

Emballageoplysninger

- Produktserie: EyeComfort

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Watt forbrug: 8, 5, 2 W
- Wattforbrugsækvivalent: 60 W
- Energimærke (EEL): A+

Produktmål og -vægt

- Længde: 11,1 cm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 806-320-80 lm
- Nominel effekt: 8-5-2 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.609

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com